



Brillo perfecto, eficacia inigualable

MASTERColour CDM-TC Elite

Lámpara de descarga de haluro metálico cerámico de larga duración, eficacia muy alta, con terminal simple y de tamaño compacto que proporciona una luz blanca brillante y nítida con una gran reproducción de color

Beneficios

- El haz de alta intensidad de luz blanca brillante y nítida hace que la mercadería se vea irresistible
- La estabilidad del color y en la producción del flujo luminoso durante toda la vida útil conservan el encanto de tu comercio cada temporada
- Costo total de propiedad más bajo como resultado de la alta eficacia (misma luz, menor o igual energía, más luz) y la vida útil prolongada

Características

- Luz brillante blanca nítida
- Excelente reproducción de color, con rojo extra
- Alta eficacia con mantenimiento lumínico inigualable
- Rendimiento de color estable durante toda la vida útil
- Vidrio con bloqueo UV

Aplicaciones

- Iluminación de acentuación y exhibición para comercios
- Iluminación de interior general y decorativa
- Iluminación de áreas exteriores

MASTERColour CDM-TC Elite

Advertencias y seguridad


- Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Usar únicamente con dispositivo de control electrónico
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions



LPPR_CDMTC-E_0001-Product photo

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	4.8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	7.15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15 mm	7.75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Información general	
Tapa-base	G8.5
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	T14

Información técnica sobre la luz

MASTERColour CDM-TC Elite

Order Code	Full Product Name	Coordenada de cromaticidad X (nominal)	Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia luminica (promedio) (nominal)
928189105129	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	0.435	0.396	Blanco cálido (WW)	3000 K	90	102 lm/W
928189505129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	0.435	0.396	Blanco cálido (WW)	3000 K	90	107 lm/W
928193905129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	0.365	0.363	Blanco frío (CW)	4200 K	92	102 lm/W

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928189105129	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	85 V	39.1 W
928189505129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	85 V	73.2 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928193905129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	88 V	73.2 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía kWh/ 1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
928189105129	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	43 kWh	4.7 mg
928189505129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	80 kWh	6.6 mg
928193905129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	80 kWh	6.6 mg

