



Täydellinen loiste, verraton tehokkuus

MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite on pienikokoinen, yksikantainen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Hyödyt

- Suuritehoinen lamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa ja tekee tuotteista vastustamattomia
- Vakaa väri ja valontuotto koko käyttöiän takaa myymäläsi oikean valaistuksen sesongista toiseen
- Alhaisimmat kokonaiskustannukset korkean tehokkuuden (sama määrä valoa, mutta vähemmän energiaa tai sama määrä energiaa, mutta enemmän valoa) ja pitkän käyttöiän ansiosta

Ominaisuudet

- Tuottaa säkenöivän valkoista valoa
- Erinomainen värintoisto
- Korkea tehokkuus ja ylivoimainen valovirran pysyvyys
- Vakaa värisuorituskyky koko käyttöiän ajan
- UV-säteilyn estävä lasi

Käyttökohteet

- Kohde- ja vitriinivalaistus myymälöissä
- Yleis- ja korostusvalaistus sisätiloissa
- Ulkoalueiden valaistus

MASTERCoulour CDM-TC Elite

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Versions





LPPR CDM-TC 0001



LPPR_CDMTC-E_0001-Product photo

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite	15 mm	4,8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
35W/930 G8.5 1CT/12						
MASTERC CDM-TC Elite 35W/942	15 mm	5,2 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
G8.5 1CT						
MASTERC CDM-TC Elite	15 mm	6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
50W/930 G8.5 1CT/12						
MASTERC CDM-TC Elite	15 mm	7,1 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
50W/942 G8.5 1CT						
MASTERC CDM-TC Elite	15 mm	7,15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
70W/930 G8.5 1CT/12						
MASTERC CDM-TC Elite	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
70W/942 G8.5 1CT						

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite	15 mm	0,55 in	4 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
20W/830 G8.5 1CT/12							

MASTERCoulour CDM-TC Elite

Yleistä tietoa

Kanta	G8.5
Käyttöasento	UNIVERSAL

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T14

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värimerkki	Värlämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
928183405125	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	85	87 lm/W	1 750 lm
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	90	102 lm/W	4 000 lm
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Cool White (CW)	4200 K	90	97 lm/W	3 800 lm
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	90	107 lm/W	7 800 lm
928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Cool White (CW)	4200 K	92	102 lm/W	7 450 lm
928080115131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Cool White (CW)	4200 K	90	101 lm/W	5 050 lm
928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	91	108 lm/W	5 400 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928183405125	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	95 V	20,1 W	928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	88 V	73,2 W
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	85 V	39,1 W	928080115131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	93 V	50,2 W
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	91 V	39,1 W	928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	90 V	50,2 W
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	85 V	73,2 W				

Mekaaniset tiedot ja runko

MASTERCoulour CDM-TC Elite

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen materiaali
928183405125	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	UV-säteilyn estävä kvartsi
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	-
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	-

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen materiaali
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	-
928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	-
928080115131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	-
928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohepeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohepeapitoisuus (Hg) (nim.)
928183405125	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	40 kWh	4,9 mg	4,9 mg
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928080115131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	51 kWh	5,7 mg	5,7 mg
928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg

