



Rent, strålende lys, overlegen effektivitet

MASTERColour CDM-TC Elite

Kompakt, keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Fordeler

- Den intense lyskjeglen med klart og strålende hvitt lys gjør varene uimotståelige
- Stabil fargeytelse og lumeneffekt over hele levetiden, slik at butikken ser like tiltalende ut år etter år
- Laveste totale eierkostnader takket være den høye effekten (like mye lys, mindre strøm; eller like mye strøm, mer lys) og lange levetiden

Funksjoner

- Klart, hvitt strålende lys
- Fremragende fargegjengivelse med ekstra rødfarge
- Høy effekt med overlegent lumenedlikehold
- Stabil fargeytelse over hele levetiden
- Glass med UV-blokk

Søknad

- Effektbelysning og utstillingsbelysning for detaljhandel
- Generell og dekorativ innendørsbelysning
- Utendørs områdebelysning

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MASTERCoulour CDM-TC Elite

Versions



LPPR CDM-TC 0001





LPPR_CDMTC-E_0001-Product photo



LPPR_CDMTC-E_0002-Product photo

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	4,8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	15 mm	5,2 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	15 mm	7,1 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	7,15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,55 in	4 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

MASTERCoulour CDM-TC Elite

Generell informasjon	
Sokkelbase	G8.5
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T14

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Fargebetegnelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
928183405125	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	85	87 lm/W	1 750 lm
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	90	102 lm/W	4 000 lm
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Kaldhvit (CW)	4200 K	90	97 lm/W	3 800 lm
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	90	107 lm/W	7 800 lm
928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Kaldhvit (CW)	4200 K	92	102 lm/W	7 450 lm
928080115131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Kaldhvit (CW)	4200 K	90	101 lm/W	5 050 lm
928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	91	108 lm/W	5 400 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928183405125	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	95 V	20,1 W	928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	88 V	73,2 W
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	85 V	39,1 W	928080115131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	93 V	50,2 W
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	91 V	39,1 W	928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	90 V	50,2 W
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	85 V	73,2 W				



Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæremateriale	Order Code	Full Product Name	Lyspæremateriale
928183405125	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	UV-blokkvarts	928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	-
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	-	928080115131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	-
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	-	928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	-
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	-			

Godkjenning og bruksområde

MASTERColour CDM-TC Elite

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
			(maks.)	(nom.)
928183405131	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	40 kWh	4,9 mg	4,9 mg
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928080115131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	51 kWh	5,7 mg	5,7 mg
928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg



MASTERColour CDM-TC Elite

