



Beautiful sparkle, trendy design

MASTERColour CDM-R111

The MASTERColour CDM-R111 combines the trendy look of the 111 mm aluminium reflector halogen lamps with the long life, high energy efficiency and crisp white light of MASTERColour CDM.

Výhody

- Low operating costs
- Easy installation
- Relatively low heat output
- Less glare, comfort for shoppers and staff
- Reduced fading risks

Vlastnosti

- High lamp efficacy
- Long lamp lifetime compared to incandescent and halogen lamps
- The ceramic discharge tube is optimally and stable positioned in the reflector
- Twist & Lock system
- UV-Block burner capsule
- Anti-glare cap design

Aplikácie

- Accent and decorative lighting: display lighting with sparkling, theatrical effects, even in surroundings with very high background ambient light levels like shop windows
- General lighting: in downlighters, a warm and comfortable atmosphere can be created

Varovanie a ochrana

- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- Používajte len s elektronickým predradníkom. Svetelné zdroje 35 W/830 môžu používať aj elektromagnetický predradník.


MASTERC colour CDM-R111

Versions



LPPR CDM-R111 24D 40D

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

Všeobecné informácie

Pätica	GX8.5
Prevádzková poloha	UNIVERSAL

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.)	24 stupeň (stupne)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,371
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,366
Označenie farby	Studená biela (CW)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4200 K

Prevádzkové a elektrické

Čas zahrievania na 60 % svetla	120 s
--------------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Reflektorové
Tvar žiarovky	R111

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Spínací cyklus
21387710	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6	800
21393810	MASTERC colour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	1 000

MASTERColour CDM-R111

Svetelné technické


Order Code	Full Product Name	Index	LLMF na konci		Intenzita svetla
		podania farieb (CRI)	nominálnej životnosti (nom.)	Svetelný tok	
21387710	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6	93	65 %	1 300 lm	7 350 cd
21393810	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	96	60 %	2 800 lm	14 300 cd

Prevádzkové a elektrické


Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
21387710	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6	86 V	39,1 W
21393810	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	92 V	73,2 W

Schválenie a použitie


Order Code	Full Product Name	Spotreba	Obsah	Obsah
		energie kWh/1 000 h	ortuti (Hg) (max.)	ortuti (Hg) (nom.)
21387710	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6	40 kWh	2,8 mg	3,0 mg
21393810	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	74 kWh	6,6 mg	6,3 mg



Accent Diagrams




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111
35W/942 GX8.5 24D 1CT




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111
70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942
GX8.5 24D 1CT



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942
GX8.5 24D 1CT/6

