



Чудовий блиск, модний дизайн

MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 поєднує в собі модний дизайн галогенової лампи (111 мм) з алюмінієвим відбивачем, тривалий термін експлуатації, високу енергоефективність і чітке біле світло MASTERColour CDM.

Переваги

- Низькі експлуатаційні витрати
- Просте встановлення
- Відносно низька тепловіддача
- Менше засліплення, комфорт для покупців і персоналу
- Зменшений ризик вицвітання

Характеристики

- Висока ефективність ламп
- Тривалий термін експлуатації порівняно з лампами розжарювання та галогеновими лампами
- Керамічна газорозрядна лампа надійно й оптимально розташована у відбивачі
- Система поворотного замка
- Капсула лампади з УФ-фільтром
- Протиблікова конструкція цоколя

Застосування

- Підсвічування та декоративне освітлення: стендове освітлення з блискучим світлом і театральними ефектами навіть у середовищах із дуже високим фоновим загальним освітленням, наприклад у вітринах крамниць
- Загальне освітлення: можливість створення теплої та затишної атмосфери за допомогою стельових світильників

Попередження та безпека


- Модуль регулювання має забезпечувати захист після завершення терміну експлуатації (IEC 61167, IEC 62035)
- Використовуються лише з електронним модулем регулювання. Для ламп 35 Вт/830 також можна використовувати електромагнітний модуль регулювання.
- Украв маймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Версії




LPPR CDM-R111 24D 40D

Розміри




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm




MASTERC colour CDM-R111

Акцентні діаграми



Accent Diagram - MASTERC CDM-R111
35W/942 GX8.5 24D 1CT

Діаграми променів



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942
GX8.5 24D 1CT

