



Ідеальний блиск, модний дизайн

MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite поєднує в собі модний дизайн галогенової лампи (111 мм) з алюмінієвим відбивачем, тривалий термін експлуатації, високу енергоефективність і чітке біле світло MASTERColour CDM.

Переваги

- Чітке та яскраве біле світло
- Просте встановлення
- Менше засліплення, комфорт для покупців і персоналу

Характеристики

- Висока ефективність ламп
- Довгий термін експлуатації порівняно з лампами розжарювання та галогеновими лампами
- Керамічна газорозрядна лампа надійно займає оптимальне положення у відбивачі
- Капсула лампади з УФ-фільтром
- Протиблікова конструкція цоколя

Застосування


- Підсвічування та декоративне освітлення: стендове освітлення з блискучим світлом і театральними ефектами навіть у середовищах із дуже високим фоновим загальним освітленням, як-от у вітринах крамниць
- Загальне освітлення: можливість створення теплої та затишної атмосфери за допомогою стельових світильників

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Попередження та безпека

- Модуль регулювання має забезпечувати захист після завершення терміну експлуатації (IEC 61167, IEC 62035)
- Використовуються лише з електронним модулем регулювання. Для ламп 35 Вт/930 також можна використовувати електромагнітний модуль регулювання.
- Украв малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Розміри



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	GX8.5
Цикл перемикачів	1 050
Робоче положення	УНІВЕРСАЛЬНЕ

Світлотехнічні

Координата хроматичності X (номінальна)	0,434
Координата хроматичності Y (номінальна)	0,398
Позначення кольору	Теплий білий (WW)
Корельована колірна температура (ном.)	3000 K
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

Експлуатаційні й електричні

Світло з очікуванням розігріву 60 %	120 s
Напруга (ном.)	89 V

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Hi
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Рефлекторний
Форма лампи	R111

Світлотехнічні (1/2)

Order Code	Full Product Name	Кут променю (ном.)	Індекс якості		
			Кольоропередачі (CRI)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
928195305330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	10 °	90	37 lm/W	1 350 lm
928195405330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	24 °	90	46 lm/W	1 750 lm
928195505330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	40 °	90	46 lm/W	1 750 lm
928195605330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	10 °	92	40 lm/W	2 805 lm
928195705330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	24 °	92	50 lm/W	3 550 lm
928195805330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	40 °	92	50 lm/W	3 550 lm

Світлотехнічні (2/2)

MASTERCoulour CDM-R111 Elite

Order Code	Full Product Name	Сила світла (ном.)
928195305330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	36 000 cd
928195405330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	8 500 cd
928195505330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	4 500 cd

Order Code	Full Product Name	Сила світла (ном.)
928195605330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	45 000 cd
928195705330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	16 000 cd
928195805330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	8 500 cd





Експлуатаційні й електричні


Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
928195305330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	39,1 W
928195405330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	39,1 W
928195505330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	39,1 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
928195605330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	73,2 W
928195705330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	73,2 W
928195805330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	73,2 W


Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год	Вміст ртуті (макс.)	Вміст ртуті (ном.)
928195305330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928195405330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928195505330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928195605330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928195705330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928195805330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg







Акцентні діаграми




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 10D




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 24D




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 40D



Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 10D




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 24D




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 40D


Діаграми променів



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 10D




Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 24D




Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 40D


Діаграми променів



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 10D



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 24D



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 40D

