



完美的灯光，时尚的设计

MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite 灯采用具有时尚外观的 111mm 卤素灯铝制反光罩，并拥有 MASTERColour CDM 系列灯使用寿命长、功效高和灯光鲜明的特点。

优点

- 鲜明、闪耀的白色灯光
- 安装简易
- 灯光舒适，眩光少，适合商户和办公使用

特点

- 灯泡功效高
- 与白炽灯和卤素灯相比，灯泡的使用寿命更长
- 灯泡采用的陶瓷放电管在反光罩中进行了优化、稳固的安装定位
- 采用防紫外线的灯体
- 采用防止眩光的灯罩设计

应用


- 重点照明与装饰照明：可展现闪耀并带有舞台效果的灯光，在光照氛围很强的环境下仍然能够很好地提供照明效果，比如商店橱窗
- 普通照明：使用筒灯进行投射照明时，可营造温暖、舒适的氛围

安全提示

- 控制装置必须包括报废保护措施（IEC61167, IEC 62035）
- 只能使用电子控制装置。35W/930 灯泡还可使用电磁控制

MASTERC colour CDM-R111 Elite

二维绘图



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

一般信息	
底座	GX8.5
切换循环	1,050
操作位置	UNIVERSAL
灯技术	
色度坐标 X (标称)	0.434
色度坐标 Y (标称)	0.398
颜色名称	暖白色 (WW)
相关色温 (标称)	3000 K
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
60% 灯光下的预热时间	120 s
电压 (标称)	89 V
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外观	反射灯
灯泡外形	R111

灯技术 (1/2)

Order Code	Full Product Name	光束角度 (标称)	显色指数 (CRI)	光效 (额定) (标称)	光通量
928195505330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	40 °	90	46 lm/W	1,750 lm
928195605330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	10 °	92	40 lm/W	2,805 lm
928195705330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	24 °	92	50 lm/W	3,550 lm
928195805330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	40 °	92	50 lm/W	3,550 lm

灯技术 (2/2)

Order Code	Full Product Name	发光强度 (标称)	Order Code	Full Product Name	发光强度 (标称)
928195505330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	4,500 cd	928195705330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	16,000 cd
928195605330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	45,000 cd	928195805330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	8,500 cd


操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	Order Code	Full Product Name	功耗
928195505330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	39.1 W	928195705330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	73.2 W
928195605330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	73.2 W	928195805330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	73.2 W


审批和申请

MASTERCoulour CDM-R111 Elite



Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/ 1000 h	汞 (Hg) 含量 (最高)	汞 (Hg) 含量 (标称)
928195505330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	40 kWh	4.7 mg	4.7 mg
928195605330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	74 kWh	6.6 mg	6.6 mg
928195705330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	74 kWh	6.6 mg	6.6 mg
928195805330	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	74 kWh	6.6 mg	6.6 mg




Accent Diagrams



Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 40D




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 10D



Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 24D


MASTERC colour CDM-R111 Elite

Accent Diagrams




Accent Diagram - MASTER CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 40D


Beam Diagrams




Beam diagram - MASTER CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 40D



Beam diagram - MASTER CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 10D



Beam diagram - MASTER CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 24D



Beam diagram - MASTER CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 40D

