



Brillo perfecto, uso simple

MASTERColour CDM-R Elite

Lámpara reflectora de descarga de haluro metálico cerámico de larga duración, eficacia muy alta y de tamaño compacto que proporciona una luz blanca brillante y nítida con una gran reproducción de color

Beneficios

- La lámpara de alta eficiencia produce luz blanca brillante y nítida que hace que la mercadería se vea irresistible
- La estabilidad del color y en la producción del flujo luminoso durante toda la vida útil conservan el encanto de tu comercio cada temporada
- Fácil de instalar y reemplazar, lo que reduce los costos de instalación y reemplazo de lámparas

Características

- Luz brillante blanca nítida
- Excelente reproducción de color, con rojo extra
- Alta eficacia combinada con mantenimiento lumínico inigualable
- Se ajusta a luminarias abiertas simples
- Vidrio frontal con bloqueo UV

Aplicaciones


- Iluminación de acentuación y exhibición para comercios
- Iluminación de interior general y decorativa

Advertencias y seguridad

- Usar únicamente con dispositivo de control electrónico
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevéalas a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

MASTERColour CDM-R Elite

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Información general	
Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	1,350
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	92
Operación y aspectos eléctricos	
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	120 s
Consumo de energía	73.2 W
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	PAR30L
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	74 kWh
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	6.6 mg

Información técnica sobre la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Coordenada de cromaticidad X (nominal)	Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	Designación de color
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	30 °	0.371	0.366	Blanco frío (CW)
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	30 °	0.434	0.398	Blanco cálido (WW)
928109500630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	40 °	0.434	0.398	Blanco cálido (WW)

Información técnica sobre la luz (2/2)

Order Code	Product Name	Temperatura de color (nominal)	LLMF al final de la vida útil (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso	Intensidad lumínica (nominal)
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27	4200 K	75 %	71 lm/W	4,500 lm	13,500 cd

Order Code	Product Name	Temperatura de color (nominal)	LLMF al final de la vida útil (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso	Intensidad lumínica (nominal)
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930	3000 K	80 %	70 lm/W	4,500 lm	14,000 cd

MASTERColour CDM-R Elite

Order Code	LLMF al final de la vida					
	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia útil nominal (nominal)	Flujo luminoso (promedio) (nominal)	Intensidad luminica (nominal)	
928109500630	MC CDM-R	3000 K	80 %	70 lm/W	4,400 lm	10,300 cd

Order Code	LLMF al final de la vida					
	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia útil nominal (nominal)	Flujo luminoso (promedio) (nominal)	Intensidad luminica (nominal)	
928109500630	MC CDM-R	3000 K	80 %	70 lm/W	4,400 lm	10,300 cd


Operación y aspectos eléctricos


Order Code	Full Product Name	Voltaje (nominal)
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	90 V
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	86 V

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nominal)
928109500630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	86 V


Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	6.5 mg
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	6.6 mg
928109500630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	6.6 mg







Accent Diagrams



Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

