



Perfect sprankelend licht, eenvoudig te gebruiken

MASTERColour CDM-R Elite

Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Voordelen

- Lamp met hoog rendement die sprankelend wit licht produceert dat de koopwaar er onweerstaanbaar laat uitzien
- Stabiele kleur en lumenopbrengst gedurende de levensduur houden uw winkel het ene seizoen na het andere aantrekkelijk
- Gemakkelijk te installeren en vervangen, wat de installatie- en vervangingskosten verlaagt

Kenmerken

- Helder, sprankelend wit licht
- Uitstekende kleurweergave, met extra rood
- Hoog energierendement gecombineerd met weergaloos lumenbehoud
- Past in eenvoudige open armaturen
- UV-blokkerend frontglas

Toepassing

- Accent- en displayverlichting in de detailhandel
- Algemene en decoratieve binnenverlichting

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)



MASTERColour CDM-R Elite

Versions



LPPR CDM-R-E 0004

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

MASTERColour CDM-R Elite

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Schakelcyclus	1.350
Gebruiksstand	UNIVERSEEL
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek (nom.)	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	Kleuraanduiding	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)
8718291651673	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	30 graden	0,371	0,366	Koel wit (CW)	4200 K	92	75 %
8718291241881	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	30 graden	0,434	0,398	Warm wit (WW)	3000 K	92	80 %
8718291241904	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	40 graden	0,434	0,398	Warm wit (WW)	3000 K	92	80 %
8718291651574	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	30 graden	0,434	0,398	Warm wit (WW)	3000 K	91	80 %
8718291241928	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	10 graden	0,434	0,398	Warm wit (WW)	3000 K	91	80 %
8718291241942	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	30 graden	0,434	0,398	Warm wit (WW)	3000 K	91	80 %

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom (nom.)	Lichtsterkte (nom.)
8718291651673	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	71 lm/W	4.500 lm	13.500 cd
8718291241881	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	70 lm/W	4.500 lm	14.000 cd
8718291241904	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	70 lm/W	4.400 lm	10.300 cd

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom (nom.)	Lichtsterkte (nom.)
8718291651574	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	61 lm/W	2.100 lm	6.500 cd
8718291241928	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	69 lm/W	2.400 lm	49.000 cd
8718291241942	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	69 lm/W	2.400 lm	8.000 cd

Bedrijfs- en elektrische gegevens

MASTERColour CDM-R Elite

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8718291651673	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	90 V	73,2 W
8718291241881	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	86 V	73,2 W
8718291241904	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	86 V	73,2 W

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8718291651574	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	88 V	39,1 W
8718291241928	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	88 V	39,1 W
8718291241942	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	88 V	39,1 W


Eigenschappen behuizing en afmetingen


Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8718291651673	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	PAR30L
8718291241881	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	PAR30L
8718291241904	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	PAR30L


Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8718291651574	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	PAR20
8718291241928	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	PAR30L
8718291241942	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	PAR30L

Keurmerken en classificaties


Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur	Kwikinhoud (Hg) (max.)	Kwikinhoud (Hg) (nom.)
8718291651673	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,5 mg
8718291241881	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
8718291241904	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
8718291651574	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
8718291241928	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
8718291241942	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg









Accent Diagrams




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR20 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR30L 10D



Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930
E27 PAR30L 40D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942
E27 PAR30L 30D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27
PAR20 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27
PAR30L 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27
PAR30L 10D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27
 PAR30L 30D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27
 PAR30L 40D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27
 PAR30L 30D

