



Perfekt, strålende lys, enkel i bruk

MASTERColour CDM-R Elite

Kompakt, keramisk damputladningslampe (reflektor) med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Fordeler

- Høyeffektivitetslyskilde som gir et klart og strålende hvitt lys som gjør varene uimotståelige
- Stabil fargeytelse og lumeneffekt over hele levetiden, slik at butikken ser like tiltalende ut år etter år
- Enkel å montere og skifte, reduserer installasjonskostnadene og kostnader ved skifte

Funksjoner

- Klart, hvitt strålende lys
- Fremragende fargegjengivelse med ekstra rødfarge
- Høy effekt kombinert med overlegent lumenvedlikehold
- Passer i enkle, åpne armaturer
- Frontglass med UV-blokk

Søknad


- Effektbelysning og utstillingsbelysning for detaljhandel
- Generell og dekorativ innendørsbelysning

Warnings and safety

- Kontrollforkoblingen må inkludere sikkerhet mot utfall mot slutten av lyskildens levetid (IEC 61167, IEC 62035)
- Man kan kun anvende elektroniske forkoblinger
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det svært usannsynlig at det har noen som helst innvirkning på helsen din. Hvis en lyskilde går i stykker, lufte ut rommet i 30 minutter og samle delene, helst med bruk av handsker. Legg de i en lukket plastpose og ta med til din lokale gjenvinningsstasjon. Bruk ikke støvsuger.

MASTERC colour CDM-R Elite

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Brytersyklus	1 350
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Drift og elektronikk	
Tiden det tar før lyset er på 60 %	120 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	PAR30L

Teknisk belysning (1/2)

								Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)
Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Fargebetegnelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	30 grad(er)	0,371	0,366	Kaldhvit (CW)	4200 K	92	75 %
928109300630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	10 grad(er)	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	92	80 %
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	30 grad(er)	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	92	80 %
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	10 grad(er)	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	91	80 %
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	30 grad(er)	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	91	80 %

Teknisk belysning (2/2)

MASTERColour CDM-R Elite

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte		Lysintensitet	
		(vurdert) (Nom)	Lysytelse	(nom.)	
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	71 lm/W	4 500 lm	13 500 cd	
928109300630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	70 lm/W	4 500 lm	61 000 cd	
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	70 lm/W	4 500 lm	14 000 cd	

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte		Lysintensitet	
		(vurdert) (Nom)	Lysytelse	(nom.)	
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	69 lm/W	2 400 lm	49 000 cd	
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	69 lm/W	2 400 lm	8 000 cd	


Drift og elektronikk


Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	90 V	73,2 W
928109300630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	86 V	73,2 W
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	86 V	73,2 W


Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	88 V	39,1 W
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	88 V	39,1 W

Godkjenning og bruksområde


Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Lavt	
			Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,5 mg
928109300630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg









Accent Diagrams




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D



Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27
PAR30L 30D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27
PAR30L 30D

