



Doskonała wyrazistość światła, łatwa obsługa

MASTERColour CDM-R Elite

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Korzyści

- Wysokowydajna lampa generująca wyraźne, soczyste, białe światło, które zwiększa wizualną atrakcyjność towarów
- Stabilna barwa i strumień świetlny przez cały okres użytkowania gwarantują atrakcyjność wnętrza sklepu o każdej porze roku
- Łatwa instalacja i wymiana, co obniża koszty montażu i zmiany źródeł

Cechy

- Wyraźne, soczyste białe światło
- Doskonale oddawanie barw ze szczególnym akcentowaniem czerwieni
- Wysoka skuteczność świetlna połączona z najlepszym utrzymaniem strumienia świetlnego
- Pasuje do prostych opraw otwartych
- Przednia szyba blokująca promieniowanie ultrafioletowe



Zastosowanie

- Oświetlenie akcentujące i ekspozycyjne w sklepach
- Oświetlenie wewnętrzne ogólne i dekoracyjne

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Cykl Przełączania	1 350
Pozycja robocza	UNIWERSALNE
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	120 s
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	Oznaczenie koloru	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	LLMF At End Of Nominal Lifetime
								(Nom)
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	30 °	0,371	0,366	Chłodny biały (CW)	4200 K	92	75 %
24186700	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	10 °	0,434	0,398	barwa ciepło-biała (WW)	3000 K	92	80 %
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	30 °	0,434	0,398	barwa ciepło-biała (WW)	3000 K	92	80 %

MASTERColour CDM-R Elite

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	Oznaczenie koloru	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)
24190400	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	40 °	0,434	0,398	barwa ciepło-biała (WW)	3000 K	92	80 %
65157400	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	30 °	0,434	0,398	barwa ciepło-biała (WW)	3000 K	91	80 %
24192800	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	10 °	0,434	0,398	barwa ciepło-biała (WW)	3000 K	91	80 %
24194200	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	30 °	0,434	0,398	barwa ciepło-biała (WW)	3000 K	91	80 %

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Światłość (Nom)
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	71 lm/W	4 500 lm	13 500 cd
24186700	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	70 lm/W	4 500 lm	61 000 cd
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	70 lm/W	4 500 lm	14 000 cd
24190400	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	70 lm/W	4 400 lm	10 300 cd

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Światłość (Nom)
65157400	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	61 lm/W	2 100 lm	6 500 cd
24192800	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	69 lm/W	2 400 lm	49 000 cd
24194200	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	69 lm/W	2 400 lm	8 000 cd

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	90 V	73,2 W
24186700	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	86 V	73,2 W
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	86 V	73,2 W
24190400	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	86 V	73,2 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
65157400	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	88 V	39,1 W
24192800	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	88 V	39,1 W
24194200	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	88 V	39,1 W



Mechanika i korpus


Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	PAR30L
24186700	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	PAR30L
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	PAR30L
24190400	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	PAR30L


Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
65157400	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	PAR20
24192800	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	PAR30L
24194200	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	PAR30L

Certyfikaty i zastosowania


Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	Zawartość rtęci (Hg) (Max)	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,5 mg
24186700	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
24190400	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
65157400	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
24192800	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
24194200	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg









Accent Diagrams




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR20 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR30L 10D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930
E27 PAR30L 10D



Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930
E27 PAR30L 40D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942
E27 PAR30L 30D


Rozsył




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

