



Ідеальний блиск, простота використання

MASTERColour CDM-R Elite

Компактна керамічна метало-галогенна газорозрядна лампа з відбивачем, що вирізняється надзвичайно високою ефективністю й тривалим терміном експлуатації, а також випромінює чітке та яскраве біле світло з високою кольоропередачею

Переваги

- Високоефективна лампа, що випромінює чітке та яскраве біле світло, яке різко підвищує привабливість товарів
- Стабільні кольоропередача та світлосила протягом усього терміну експлуатації покращують привабливість крамниці впродовж усього року
- Простий монтаж і заміна, скорочення витрат на встановлення та заміну лампи

Характеристики

- Чітке та яскраве біле світло
- Чудова кольоропередача, включно з яскраво-червоним кольором
- Поєднання високої ефективності та незрівнянної стабільності світлового потоку
- Підходить для простих відкритих світильників
- Фронтальне скло, що блокує УФ-промені

Застосування

- Підсвічування й освітлення вітрин крамниць
- Загальне та декоративне внутрішнє освітлення

Попередження та безпека

- Використовуються лише з електронним модулем регулювання
- Модуль регулювання має забезпечувати захист після завершення терміну експлуатації (IEC 61167, IEC 62035)
- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрить приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.


MASTERColour CDM-R Elite

Версії



LPPR CDM-R-E 0004

Розміри



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	E27
Цикл перемикання	1 350
Робоче положення	УНІВЕРСАЛЬНЕ

Експлуатаційні й електричні

Світло з очікуванням розігріву 60 %	120 s
-------------------------------------	-------

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Прозорий
Форма лампи	PAR30L

Світлотехнічні (1/2)

Order Code	Full Product Name	Кут променя (ном.)	Координата хроматичності X (номінальна)	Координата хроматичності Y (номінальна)	Позначення кольору	Корельована колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	30 °	0,371	0,366	Холодний білий (CW)	4200 K	92	75 %

MASTERColour CDM-R Elite

Order Code	Full Product Name	Кут променя (ном.)	Координата	Координата	Позначення кольору	Корельована	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	LLMF наприкінці
			хроматичності X (номінальна)	хроматичності Y (номінальна)		колірна температура (ном.)		номінального терміну експлуатації (ном.)
928109300630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	10 °	0,434	0,398	Теплий білий (WW)	3000 K	92	80 %
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	30 °	0,434	0,398	Теплий білий (WW)	3000 K	92	80 %
928109500630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	40 °	0,434	0,398	Теплий білий (WW)	3000 K	92	80 %
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	10 °	0,434	0,398	Теплий білий (WW)	3000 K	91	80 %
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	30 °	0,434	0,398	Теплий білий (WW)	3000 K	91	80 %

Світлотехнічні (2/2)

Order Code	Full Product Name	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік	Сила світла (ном.)
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	71 lm/W	4 500 lm	13 500 cd
928109300630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	70 lm/W	4 500 lm	61 000 cd
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	70 lm/W	4 500 lm	14 000 cd

Order Code	Full Product Name	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік	Сила світла (ном.)
928109500630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	70 lm/W	4 400 lm	10 300 cd
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	69 lm/W	2 400 lm	49 000 cd
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	69 lm/W	2 400 lm	8 000 cd

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Напруга (ном.)	Споживана	
			Напруга (ном.)	потужність
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	90 V		73,2 W
928109300630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	86 V		73,2 W
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	86 V		73,2 W

Order Code	Full Product Name	Напруга (ном.)	Споживана	
			Напруга (ном.)	потужність
928109500630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	86 V		73,2 W
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	88 V		39,1 W
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	88 V		39,1 W


Затвердження й застосування



Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/ 1000 год	Вміст ртуті	
			(макс.)	(ном.)
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,5 mg
928109300630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/ 1000 год	Вміст ртуті	
			(макс.)	(ном.)
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928109500630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg


MASTERC colour CDM-R Elite

Order Code	Full Product Name	Споживання	Вміст ртуті (макс.)	Вміст ртуті (ном.)
		енергії кВт/ 1000 год		
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg







Акцентні діаграми




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR30L 10D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930
E27 PAR30L 10D



Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930
E27 PAR30L 40D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942
E27 PAR30L 30D


Діаграми променів



Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27
PAR30L 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27
PAR30L 10D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27
PAR30L 10D


Діаграми променів



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27
PAR30L 30D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27
PAR30L 40D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27
PAR30L 30D

