



Dokonalá záře, snadné použití

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Miniaturní kompaktní keramická halogenidová reflektorová výbojka s velmi vysokou účinností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Výhody

- Vysoká intenzita světla pro neodolatelný vzhled výrobku
- Snadná instalace a výměna snižující náklady na instalaci a výměnu zdrojů světla
- Vhodné do malých svítidel, jež nejsou tolik vidět

Vlastnosti

- Zářivé bílé světlo
- Vynikající barevné podání s posílenou červenou složkou
- Vysoká účinnost s bezkonkurenčním zachováním světelného toku
- Miniaturní design umožňující použití v otevřených svítidlech
- Čelní sklo odrážející záření UV

Aplikace


- Zvýrazňující osvětlení a osvětlení výkladních skříní
- Obecné a dekorativní osvětlení interiérů

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektronickými předřadníky
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC 61167, IEC 62035)
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Obecné informace	
Patice krytky	GX10
Cyklus zapnutí	1 350
Provozní poloha	UNIVERSAL
Světelné technické	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Provozní a elektrické	
Doba zahřívání do 60 % světla	120 s
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	MR16

Světelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	10 stupňů	84	70 %	49 lm/W
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	25 stupňů	84	70 %	50 lm/W
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	40 stupňů	84	70 %	50 lm/W
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	10 stupňů	90	80 %	60 lm/W
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	25 stupňů	90	80 %	60 lm/W
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	40 stupňů	90	80 %	61 lm/W

Světelné technické (2/2)

		Svítivost				Svítivost	
Order Code	Full Product Name	Světelný tok (jmen.)		Order Code	Full Product Name	Světelný tok (jmen.)	
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	880 lm	14 500 cd	16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	2 100 lm	17 500 cd
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	900 lm	4 000 cd	16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	2 150 lm	7 600 cd
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	860 lm	1 750 cd	16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	2 150 lm	3 600 cd

Provozní a elektrické



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Order Code	Full Product Name	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	95 V	20,1 W
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	95 V	20,1 W
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	95 V	20,1 W

Order Code	Full Product Name	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	87 V	39,1 W
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	87 V	39,1 W
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	87 V	39,1 W


Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/ 1000 h	Obsah rtuti (Hg) (max.) (mg)	Obsah rtuti (Hg) (jmen.) (mg)
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg




MASTERColour CDM-Rm Elite Mini


Accent Diagrams




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 10D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 25D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 40D



Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930
GX10 MR16 10D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930
GX10 MR16 25D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930
GX10 MR16 40D


Beam Diagrams



Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 10D




Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 25D




Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 40D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini


Beam Diagrams



Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D



Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D



Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

