



# Brugervenlig lampe med funklende lys

## MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Ultrakompakt og højeffektiv keramisk reflektorlampe med metalhalogenudladning, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

### Fordele

- Den højeffektive lyskilde giver et klart, hvidt lys og får varerne til at se uimodståelige ud
- Hurtig og nem installation giver færre vedligeholdelses- og udskiftningsomkostninger
- Passer til små, diskrete armaturer

### Funktioner

- Klart, hvidt lys
- Fremragende farvegengivelse med ekstra rødt
- Høj virkningsgrad og fremragende bevarelse af lumen
- Passer i ultrakompakte, åbne armaturer
- UV-blokerende frontglas

### Anvendelsesområder


- Effekt- og displaybelysning i butikker
- Generel og dekorativ indendørsbelysning

### Advarsler og sikkerhed

- Må kun bruges med elektronisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det højst usandsynligt, at det kunne have nogen indflydelse på dit helbred. Du skal dog lufte ud i lokalet i 30 minutter og fjerne resterne, helst med handsker. Læg de knuste dele i en forseglet plastikpose og aflever den hos din lokale genbrugsstation. Benyt ikke en støvsuger.

# MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini

## Målskitse



| Product                                 | D (max) | D     | C (max) | C        | C1 (max) | A (max) |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------|----------|----------|---------|
| CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D | 51 mm   | 50 mm | 65,4 mm | 62,75 mm | 60,9 mm  | 59 mm   |
| CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D | 51 mm   | 50 mm | 65,4 mm | 62,75 mm | 60,9 mm  | 59 mm   |
| CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D | 51 mm   | 50 mm | 65,4 mm | 62,75 mm | 60,9 mm  | 59 mm   |
| CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D | 51 mm   | 50 mm | 65,4 mm | 62,75 mm | 60,9 mm  | 59 mm   |
| CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D | 51 mm   | 50 mm | 65,4 mm | 62,75 mm | 60,9 mm  | 59 mm   |

| Generelle oplysninger             |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Fod                               | GX10      |
| Skiftcyklus                       | 1.350     |
| Driftsposition                    | UNIVERSAL |
| Lysteknisk                        |           |
| Kromaticitetskoordinat X (nom.)   | 0,434     |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom.)   | 0,398     |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K    |
| Drift og el                       |           |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt | 120 s     |
| Lysstyringssystemer og dæmpning   |           |
| Dæmpbar                           | Nej       |
| Mekanik og armaturhus             |           |
| Lyskildeform                      | MR16      |

## Lysteknisk (1/2)

| Order Code   | Full Product Name                       | Spredningsvinkel (nom.) | Farvegengivelsesindeks (CRI) | LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | Lyseffekt (nominel) |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 928191005331 | CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D | 10 °                    | 84                           | 70 %                                         | 49 lm/W             |
| 928191105331 | CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D | 25 °                    | 84                           | 70 %                                         | 50 lm/W             |
| 928191205331 | CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D | 40 °                    | 84                           | 70 %                                         | 50 lm/W             |
| 928194605330 | CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D | 10 °                    | 90                           | 80 %                                         | 60 lm/W             |
| 928194705330 | CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D | 25 °                    | 90                           | 80 %                                         | 60 lm/W             |

## Lysteknisk (2/2)

| Order Code   | Full Product Name                       | Lysstrøm | Lysstyrke (nom.) | Order Code   | Full Product Name                       | Lysstrøm | Lysstyrke (nom.) |
|--------------|-----------------------------------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------------------|----------|------------------|
| 928191005331 | CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D | 880 lm   | 14.500 cd        | 928194605330 | CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D | 2.100 lm | 17.500 cd        |
| 928191105331 | CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D | 900 lm   | 4.000 cd         | 928194705330 | CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D | 2.150 lm | 7.600 cd         |
| 928191205331 | CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D | 860 lm   | 1.750 cd         |              |                                         |          |                  |

## Drift og el


| Order Code   | Full Product Name                       | Spænding (nom.) | Strømforbrug | Order Code   | Full Product Name                       | Spænding (nom.) | Strømforbrug |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
| 928191005331 | CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D | 95 V            | 20,1 W       | 928191105331 | CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D | 95 V            | 20,1 W       |

# MASTERColour CDM-Rm Elite Mini


| Order Code   | Full Product Name                       | Spænding (nom.) | Strømförbrug |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
| 928191205331 | CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D | 95 V            | 20,1 W       |
| 928194605330 | CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D | 87 V            | 39,1 W       |

## Godkendelse og anvendelsesområde

| Order Code   | Full Product Name                       | Energiförbrug kWh/1000 t. | Indhold af kviksølv (Hg) (maks.) | Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 928191005331 | CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D | 21 kWh                    | 3,5 mg                           | 3,5 mg                          |
| 928191105331 | CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D | 21 kWh                    | 3,5 mg                           | 3,5 mg                          |
| 928191205331 | CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D | 21 kWh                    | 3,5 mg                           | 3,5 mg                          |
| 928194605330 | CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D | 40 kWh                    | 4,7 mg                           | 4,7 mg                          |
| 928194705330 | CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D | 40 kWh                    | 4,7 mg                           | 4,7 mg                          |




| Order Code   | Full Product Name                       | Spænding (nom.) | Strømförbrug |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
| 928194705330 | CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D | 87 V            | 39,1 W       |




# MASTERColour CDM-Rm Elite Mini


## Accent Diagrams




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830  
GX10 MR16 10D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830  
GX10 MR16 25D



Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830  
GX10 MR16 40D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930  
GX10 MR16 10D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930  
GX10 MR16 25D


## Beam Diagrams



Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830  
GX10 MR16 10D




Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830  
GX10 MR16 25D




Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830  
GX10 MR16 40D

# MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

## Beam Diagrams



Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930  
GX10 MR16 10D



Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930  
GX10 MR16 25D

