



Kilau sempurna, penggunaan praktis

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Lampu reflektor pelepasan Halida Logam Keramik mini berefisiensi sangat tinggi menghasilkan cahaya putih berkilau putih terang dengan renderasi warna tinggi

Benefits

- Sinar lampu berkilau putih baru yang berintensitas tinggi membuat produk tampak menarik
- Mudah dipasang dan diganti, mengurangi biaya pemasangan dan penggantian lampu
- Cocok dengan luminer kecil yang kurang terlihat

Features

- Lampu berkilau putih baru
- Renderasi warna luar biasa, dengan tambahan warna merah
- Efektivitas tinggi dengan konsistensi lumen yang tiada duanya
- Desain kecil yang sesuai dengan luminer terbuka
- Kaca depan pemblokir UV

Application

- Pencahayaan aksen dan pajangan di ritel
- Pencahayaan dalam ruangan umum dan dekoratif

Warnings and Safety

- Gunakan hanya dengan control gear elektronik
- Control gear harus mencakup perlindungan akhir masa pakai (IEC61167, IEC 62035).
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.


MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Versions



LPPR CDM-Rm 0008

Dimensional drawing




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
GX10 MR16 10D						
CDM-Rm Elite Mini 35W/930	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
GX10 MR16 25D						

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini


Informasi Umum	
Tutup-Dasar	GX10
Siklus Sakelar	1.350
Posisi Pengoperasian	UNIVERSAL
Teknis Lampu	
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	0,434
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	0,398
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Indeks renderasi warna (CRI)	90
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	80 %
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	60 lm/W
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	120 s
Tegangan (Nom)	87 V
Konsumsi Daya	39,1 W
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	MR16
Penyetujuan dan Aplikasi	
Penggunaan Energi kWh/1000 h	40 kWh
Kandungan Merkuri (Hg) (Maks)	4,7 mg
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	4,7 mg

Teknis Lampu


Order Code	Full Product Name	Sudut Cahaya (Nom)	Intensitas Cahaya	
		(Nom)	Flux Cahaya	(Nom)
928194605330	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	10 °	2.100 lm	17.500 cd
928194705330	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	25 °	2.150 lm	7.600 cd



Accent Diagrams




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Beam Diagrams



Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930
GX10 MR16 10D



Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930
GX10 MR16 25D

