



Strålende belysning med uovertruffen effektivitet

MASTERColour CDM-T Elite

Højeffektiv keramisk lyskilde med metalhalogenudladning og én ende, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Fordele

- Højintensitetsstråle af klart, hvidt lys får varerne til at se uimodståelige ud
- Ensartet farvegengivelse og lysudbytte i hele levetiden bevarer din butiks tiltrækningskraft
- Den høje virkningsgrad resulterer i de lavest mulige samlede ejeromkostninger (samme lys, mindre eller samme energi, mere lys) og længere levetid

Funktioner

- Klart, hvidt lys
- Fremragende farvegengivelse med ekstra rødt
- Høj virkningsgrad og fremragende bevarelse af lumen
- Stabil farveydelse i hele levetiden
- UV-blokerende glas

Anvendelsesområder

- Effekt- og displaybelysning i butikker
- Generel og dekorativ indendørsbelysning
- Udendørs områdebelysning

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis lyskilden springer
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger. 35W og 70W lyskilder kan også anvende elektromagnetisk forkobling.
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions



LPPR_CDM-T-E_150W_930-Product photo



LPPR_CDM-T-E_100W_G12-Product photo



LPPR_CDM-T 0005




LPPR_CDM-T-E_0005-Product photo



LPPR_CDM-T-E_0006-Product photo



Målskitse



Product	D (max)	D O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 20W/830	20 mm	4 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
G12 1CT/12						

MASTERColour CDM-T Elite

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	20 mm	5,2 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	20 mm	7,1 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	20 mm	7,15 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Generelle oplysninger

Fod G12

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Mekanik og armaturhus

Pære finish Klar

Lyskildeform T19

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Driftsposition
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	P10
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928183305125	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	UNIVERSAL

Order Code	Full Product Name	Driftsposition
928185305131	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	UNIVERSAL
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	UNIVERSAL
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL

Lysteknisk

MASTERColour CDM-T Elite

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat		Farvebetegnelse	Korreleret	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt	Lysstrøm
		X (nom.)	Y (nom.)		farvetemperatur (nom.)		(nominel)	
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	92	98 lm/W	14.600 lm
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	92	110 lm/W	11.000 lm
928183305125	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	84	90 lm/W	1.800 lm
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	90	98 lm/W	4.050 lm
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Kold hvid (CW)	4200 K	90	98 lm/W	3.850 lm
928185305131	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	90	103 lm/W	7.800 lm
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Kold hvid (CW)	4200 K	90	100 lm/W	7.500 lm
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Kold hvid (CW)	4200 K	90	100 lm/W	5.000 lm
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	90	108 lm/W	5.450 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding		Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Spænding		Strømforbrug
		(nom.)					(nom.)		
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	92 V	150,1 W		928185305131	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	85 V	73,2 W	
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	88 V	100,1 W		928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	87 V	73,2 W	
928183305125	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	95 V	20,1 W		928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	91 V	50,2 W	
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	85 V	39,1 W		928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	90 V	50,2 W	
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	90 V	39,1 W						

Godkendelse og anvendelsesområde

MASTERCoulour CDM-T Elite

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	151 kWh	9,5 mg	9,5 mg
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	101 kWh	10,1 mg	10,1 mg
928183305125	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	40 kWh	4,9 mg	4,9 mg
928185305131	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	51 kWh	5,7 mg	5,7 mg
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg

