



Brillo perfecto, eficacia inigualable

MASTERColour CDM-T Elite

Lámpara de descarga de haluro metálico cerámico de larga duración, alta eficacia y con terminal simple que proporciona una luz blanca brillante y nítida con una gran reproducción de color

Beneficios

- El haz de alta intensidad de luz blanca brillante y nítida hace que la mercadería se vea irresistible
- La estabilidad del color y en la producción del flujo luminoso durante toda la vida útil conservan el encanto de tu comercio cada temporada
- Costo total de propiedad más bajo como resultado de la alta eficacia (misma luz, menor o igual energía, más luz) y la vida útil prolongada

Características

- Luz brillante blanca nítida
- Excelente reproducción de color, con rojo extra
- Alta eficacia con conservación del flujo luminoso inigualable
- Rendimiento de color estable durante toda la vida útil
- Vidrio con bloqueo UV

Aplicaciones

- Iluminación de acentuación y exhibición para comercios
- Iluminación de interior general y decorativa
- Iluminación de áreas exteriores

MASTERCoulour CDM-T Elite

Advertencias y seguridad

- Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Usar solo con dispositivos de control electrónicos. Las lámparas de 35 W y 70 W también se pueden utilizar con dispositivos de control electromagnéticos.
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions





LPPR_CDM-T-E_150W_930-Product photo



LPPR_CDM-T-E_0006-Product photo

Plano de dimensiones



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|------------------------------|---------|------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-T Elite 150W/930 | 20 mm | 9 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 110 mm |
| G12 1CT/12 | | | | | | |

| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|-----------------------------|---------|------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-T Elite 50W/930 | 20 mm | 6 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 103 mm |
| G12 1CT/12 | | | | | | |

MASTERCcolour CDM-T Elite

Información general

| | |
|---|--------------------|
| Tapa-base | G12 |
| Información técnica sobre la luz | |
| Coordenada de cromaticidad X (nominal) | 0,434 |
| Coordenada de cromaticidad Y (nominal) | 0,398 |
| Designación de color | Blanco cálido (WW) |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 3000 K |
| Controles y atenuación | |
| Regulable | No |
| Mecánica y carcasa | |
| Acabado de la luz | Transpar. |
| Forma del foco | T19 |

Información general

| Order Code | Full Product Name | Posición de funcionamiento |
|--------------|---|----------------------------|
| 928094705125 | MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12 | P10 |
| 928191705131 | MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12 | UNIVERSAL |

Información técnica sobre la luz

| Order Code | Full Product Name | Índice de producción de color (IRC) | Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | Flujo luminoso |
|--------------|---|-------------------------------------|--|----------------|
| 928094705125 | MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12 | 92 | 98 lm/W | 14.600 lm |

| Order Code | Full Product Name | Índice de producción de color (IRC) | Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | Flujo luminoso |
|--------------|--|-------------------------------------|--|----------------|
| 928191705131 | MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12 | 90 | 108 lm/W | 5.450 lm |

Operación y aspectos eléctricos

| Order Code | Full Product Name | Voltaje (nominal) | Consumo de energía |
|--------------|---|-------------------|--------------------|
| 928094705125 | MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12 | 92 V | 150,1 W |

| Order Code | Full Product Name | Voltaje (nominal) | Consumo de energía |
|--------------|--|-------------------|--------------------|
| 928191705131 | MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12 | 90 V | 50,2 W |

Aprobación y aplicación

| Order Code | Full Product Name | Consumo de energía kWh/1000 h | Contenido de mercurio (Hg) (máx.) | Contenido de mercurio (Hg) (nominal) |
|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 928094705125 | MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12 | 151 kWh | 9,5 mg | 9,5 mg |
| 928191705131 | MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12 | 51 kWh | 6,6 mg | 6,6 mg |

