



Tehokkuus yhdistettynä säkenöivään valoon

MASTERColour CDM-T Elite

Yksikantainen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Hyödyt

- Suuritehoinen valokeila
- Tuottaa säkenöivän valkoista valoa, joka tekee tuotteista vastustamattomia
- Vakaa väri ja valontuotto koko käyttöiän, mikä takaa myymälääsi oikean valaistuksen sesongista toiseen
- Alhaisemmat kokonaiskustannukset korkean tehokkuuden (sama valomäärä, vähemmän energiaa tai sama energiamäärä, enemmän valoa) ja pitkän käyttöiän ansiosta

Ominaisuudet

- Tuottaa säkenöivän valkoista valoa
- Erinomainen värintoisto
- Erittäin tehokas
- Ylivoimainen valovirran pysyvyys
- Vakaa värisuorituskyky koko käyttöiän ajan
- UV-säteilyn estävä lasi

Käyttökohteet

- Kohde- ja vitriinivalaistus myymälöissä
- Yleis- ja korostusvalaistus sisätiloissa
- Ulkoalueiden valaistus

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa. 35W- ja 70W-lampuissa voidaan käyttää myös elektromagneettista ohjauslaitetta.
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions



LPPR_CDM-T-E_150W_930-Product photo



LPPR_CDM-T-E_100W_G12-Product photo



LPPR CDM-T 0005




LPPR_CDM-T-E_0005-Product photo



LPPR_CDM-T-E_0006-Product photo



Mittapiirros



Product	D (max)	D O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 20W/830	20 mm	4 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
G12 1CT/12						

MASTERC colour CDM-T Elite

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	20 mm	5,2 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	20 mm	7,1 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	20 mm	7,15 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Yleistä tietoa

Kanta G12

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta Kirkas

Hehkulampun muoto T19

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Käyttöasento
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	P10
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928183305125	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	UNIVERSAL

Order Code	Full Product Name	Käyttöasento
928185305131	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	UNIVERSAL
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	UNIVERSAL
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL

Valaistuksen tekniset tiedot

MASTERC colour CDM-T Elite

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värimerkki	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	92	98 lm/W	14 600 lm
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	92	110 lm/W	11 000 lm
928183305125	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	84	90 lm/W	1 800 lm
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	90	98 lm/W	4 050 lm
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Cool White (CW)	4200 K	90	98 lm/W	3 850 lm
928185305131	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	90	103 lm/W	7 800 lm
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Cool White (CW)	4200 K	90	100 lm/W	7 500 lm
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Cool White (CW)	4200 K	90	100 lm/W	5 000 lm
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	90	108 lm/W	5 450 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	92 V	150,1 W
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	88 V	100,1 W
928183305125	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	95 V	20,1 W
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	85 V	39,1 W

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	90 V	39,1 W
928185305131	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	85 V	73,2 W
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	87 V	73,2 W
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	91 V	50,2 W
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	90 V	50,2 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	151 kWh	9,5 mg	9,5 mg

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	101 kWh	10,1 mg	10,1 mg

MASTERColour CDM-T Elite

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928183305125	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	40 kWh	4,9 mg	4,9 mg
928185305131	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	51 kWh	5,7 mg	5,7 mg
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg

