



Éclat parfait, efficacité inédite

MASTERColour CDM-T Elite

Lampe à halogénure métallisé à décharge en céramique et à culot simple, d'une très haute efficacité et de longue durée produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Avantages

- Faisceau haute intensité de lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible
- La couleur et le flux lumineux, stables pendant toute la durée de vie, assurent l'attractivité de votre magasin saison après saison
- Coût total de possession faible en raison de la grande efficacité (même lumière, moins d'énergie ou même énergie, plus de lumière) et longévité

Fonctions

- Lumière blanche vive étincelante
- Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge
- Haute efficacité avec maintien du flux lumineux exceptionnel
- Performances de couleur stables au fil du temps
- Verre anti-UV

Application

- Éclairage d'accentuation et de présentoir dans le commerce
- Éclairage intérieur général et décoratif
- Éclairage de grands espaces extérieurs

MASTERC colour CDM-T Elite

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W et 70 W peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions



LPPR_CDM-T-E_150W_930-Product photo



LPPR_CDM-T-E_100W_G12-Product photo



LPPR_CDM-T 0005




LPPR_CDM-T-E_0004-Product photo



LPPR_CDM-T-E_0006-Product photo



Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | D O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|-----------------------------|---------|------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-T Elite 20W/830 | 20 mm | 4 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 103 mm |
| G12 1CT/12 | | | | | | |

MASTERCoulour CDM-T Elite

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|---|---------|------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12 | 20 mm | 9 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 110 mm |

| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|---|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12 | 20 mm | 8,5 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 110 mm |
| MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12 | 20 mm | 4,8 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 103 mm |
| MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT | 20 mm | 5,2 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 103 mm |
| MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12 | 20 mm | 6 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 103 mm |
| MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT | 20 mm | 7,1 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 103 mm |
| MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 | 20 mm | 7,15 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 103 mm |
| MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT | 20 mm | 7,75 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 103 mm |

Informations générales

Culot G12

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Forme de la lampe T19

Informations générales

| Order Code | Full Product Name | Position de fonctionnement |
|---------------|---|----------------------------|
| 8711500213129 | MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12 | P10 |
| 8727900871692 | MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12 | UNIVERSEL |
| 8727900871562 | MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12 | UNIVERSEL |
| 8727900911374 | MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12 | UNIVERSEL |
| 8718291163640 | MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT | UNIVERSEL |

| Order Code | Full Product Name | Position de fonctionnement |
|---------------|--|----------------------------|
| 8727900911411 | MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 | UNIVERSEL |
| 8718291163626 | MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT | UNIVERSEL |
| 8718291201595 | MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT | UNIVERSEL |
| 8727900930603 | MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12 | UNIVERSEL |

Données techniques de l'éclairage

MASTERC colour CDM-T Elite

| Order Code | Full Product Name | Coordonnée chromatique X | Coordonnée chromatique Y | Désignation de la couleur | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Efficacité lumineuse (nominale) | Flux lumineux |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 8711500213129 | MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12 | 0,434 | 0,398 | Blanc chaud (WW) | 3000 K | 92 | 98 lm/W | 14.600 lm |
| 8727900871692 | MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12 | 0,434 | 0,398 | Blanc chaud (WW) | 3000 K | 92 | 110 lm/W | 11.000 lm |
| 8727900871562 | MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12 | 0,434 | 0,398 | Blanc chaud (WW) | 3000 K | 84 | 90 lm/W | 1.800 lm |
| 8727900911374 | MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12 | 0,434 | 0,398 | Blanc chaud (WW) | 3000 K | 90 | 98 lm/W | 4.050 lm |
| 8718291163640 | MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT | 0,371 | 0,366 | Blanc froid (CW) | 4200 K | 90 | 98 lm/W | 3.850 lm |
| 8727900911411 | MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 | 0,434 | 0,398 | Blanc chaud (WW) | 3000 K | 90 | 103 lm/W | 7.800 lm |
| 8718291163626 | MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT | 0,371 | 0,366 | Blanc froid (CW) | 4200 K | 90 | 100 lm/W | 7.500 lm |
| 8718291201595 | MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT | 0,371 | 0,366 | Blanc froid (CW) | 4200 K | 90 | 100 lm/W | 5.000 lm |
| 8727900930603 | MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12 | 0,434 | 0,398 | Blanc chaud (WW) | 3000 K | 90 | 108 lm/W | 5.450 lm |

Fonctionnement et électricité






| Order Code | Full Product Name | Tension (nom.) | Consommation électrique | Order Code | Full Product Name | Tension (nom.) | Consommation électrique |
|---------------|---|----------------|-------------------------|---------------|--|----------------|-------------------------|
| 8711500213129 | MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12 | 92 V | 150,1 W | 8727900911411 | MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 | 85 V | 73,2 W |
| 8727900871692 | MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12 | 88 V | 100,1 W | 8718291163626 | MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT | 87 V | 73,2 W |
| 8727900871562 | MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12 | 95 V | 20,1 W | 8718291201595 | MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT | 91 V | 50,2 W |
| 8727900911374 | MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12 | 85 V | 39,1 W | 8727900930603 | MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12 | 90 V | 50,2 W |
| 8718291163640 | MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT | 90 V | 39,1 W | | | | |

Approbation et application

| Order Code | Full Product Name | Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h | Taux de mercure (Hg) (max.) | Taux de mercure (Hg) (nom.) | Order Code | Full Product Name | Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h | Taux de mercure (Hg) (max.) | Taux de mercure (Hg) (nom.) |
|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 8711500213129 | MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12 | 151 kWh | 9,5 mg | 9,5 mg | 8718291163640 | MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT | 40 kWh | 4,9 mg | 4,9 mg |
| 8727900871692 | MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12 | 101 kWh | 10,1 mg | 10,1 mg | 8727900911411 | MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 | 74 kWh | 6,6 mg | 6,6 mg |
| 8727900871562 | MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12 | 21 kWh | 3,5 mg | 3,5 mg | 8718291163626 | MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT | 74 kWh | 6,6 mg | 6,6 mg |
| 8727900911374 | MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12 | 40 kWh | 4,7 mg | 4,7 mg | 8718291201595 | MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT | 51 kWh | 5,7 mg | 5,7 mg |

MASTERCoulour CDM-T Elite

| Order Code | Full Product Name | Consommation d'énergie kWh/1 000 h | Taux de mercure (Hg) (max.) | Taux de mercure (Hg) (nom.) |
|---------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 8727900930603 | MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12 | 51 kWh | 6,6 mg | 6,6 mg |



MASTERColour CDM-T Elite

