



Éclat parfait, efficacité inédite

MASTERColour CDM-T Elite

Lampe à halogénure métallisé à décharge en céramique et à culot simple, d'une très haute efficacité et de longue durée produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Avantages

- Faisceau haute intensité de lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible
- La couleur et le flux lumineux, stables pendant toute la durée de vie, assurent l'attractivité de votre magasin saison après saison
- Coût total de possession faible en raison de la grande efficacité (même lumière, moins d'énergie ou même énergie, plus de lumière) et longévité

Fonctions

- Lumière blanche vive étincelante
- Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge
- Haute efficacité avec maintien du flux lumineux exceptionnel
- Performances de couleur stables au fil du temps
- Verre anti-UV

Application

- Éclairage d'accentuation et de présentoir dans le commerce
- Éclairage intérieur général et décoratif
- Éclairage de grands espaces extérieurs

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W et 70 W peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions




LPPR_CDM-T-E_0004-Product photo



LPPR_CDM-T-E_0005-Product photo

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	20 mm	7,15 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

MASTERColour CDM-T Elite

Informations générales

Culot	G12
Position de fonctionnement	UNIVERSEL

Données techniques de l'éclairage

Coordonnée trichromatique x (nominale)	0,435
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	90

Fonctionnement et électricité

Tension (nom.)	85 V
----------------	------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	T19

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
928185205129	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	0,395	98 lm/W
928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	0,396	103 lm/W

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
928185205129	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	39,1 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	73,2 W

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	Taux de mercure (Hg) (nom.)
928185205129	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	43 kWh	4,7 mg
928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	80 kWh	6,6 mg

