



Tökéletes csillogás, páratlan hatásfok

MASTERColour CDM-T Elite

Egy végén fejtelt, nagyon hatékony és hosszú élettartamú kerámia kisülőcsöves fémhalogén fényforrás, amely ragyogó, kiváló színvisszaadású fehér fényt bocsát ki.

Előnyök

- Nagy intenzitású, tiszta, ragyogó fehér fény, amely ellenállhatatlanná teszi az árukat
- A teljes élettartam alatt stabil szín- és fényáram-kibocsátás vonzóvá teszi az üzletet szezonról szezonra
- A legalacsonyabb teljes élettartam alatti költség a magas hatékonyságnak köszönhetően (ugyanaz a fénykibocsátás kisebb fogyasztással vagy azonos fogyasztás nagyobb fénykibocsátással), és hosszú élettartam

Szolgáltatások

- Tiszta, ragyogó fehér fény
- Kiváló színvisszaadás, kiegészítő vörössel
- Magas hatékonyság páratlan fényáram-megmaradással
- Stabil színminőség a teljes élettartam során
- UV-szűrő üveg

Alkalmazás

- Kiemelő jellegű és kirakatvilágítás kiskereskedelmi alkalmazásokban
- Általános és dekorációs beltéri világítás
- Kültéri térvilágítás

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpaótestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Csak elektronikus előtéttel szabad használni. A 35 W-os és 70 W-os lámpák elektromágneses előtétet is használhatnak.
- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Versions



LPPR_CDM-T-E_150W_930-Product photo



LPPR_CDM-T-E_100W_G12-Product photo



LPPR_CDM-T-E_0005-Product photo




LPPR_CDM-T-E_0005-Product photo



LPPR_CDM-T-E_0006-Product photo



Méretezett rajza



Product	D (max)	D O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 20W/830	20 mm	4 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
G12 1CT/12						

MASTERColour CDM-T Elite

Méretezett rajza



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	20 mm	5,2 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	20 mm	7,1 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	20 mm	7,15 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G12
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T19

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Működési helyzet
21312915	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12	P10
87169200	MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	UNIVERZÁLIS
87156200	MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12	UNIVERZÁLIS
91137400	MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	UNIVERZÁLIS
16364000	MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	UNIVERZÁLIS

Order Code	Full Product Name	Működési helyzet
91141100	MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	UNIVERZÁLIS
16362600	MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	UNIVERZÁLIS
20159500	MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	UNIVERZÁLIS
93060300	MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	UNIVERZÁLIS

Technikai adatok

MASTERColour CDM-T Elite

Order Code	Full Product Name	Színérték X	Színérték Y	Színmegjelölés	Korrelált	Színvisszaadási	Fényhasznosítás	
		koordinátája	koordinátája		színhőmérséklet		(névleges)	(névleges)
		(névleges)	(névleges)		(névleges)	index (CRI)		Fényáram
21312915	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	92	98 lm/W	14 600 lm
87169200	MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	92	110 lm/W	11 000 lm
87156200	MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	84	90 lm/W	1 800 lm
91137400	MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	90	98 lm/W	4 050 lm
16364000	MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Hideg fehér (CW)	4200 K	90	98 lm/W	3 850 lm
91141100	MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	90	103 lm/W	7 800 lm
16362600	MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Hideg fehér (CW)	4200 K	90	100 lm/W	7 500 lm
20159500	MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Hideg fehér (CW)	4200 K	90	100 lm/W	5 000 lm
93060300	MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	90	108 lm/W	5 450 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Feszültség	Teljesítményfelvétel
		(névleges)	
21312915	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12	92 V	150,1 W
87169200	MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	88 V	100,1 W
87156200	MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12	95 V	20,1 W
91137400	MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	85 V	39,1 W
16364000	MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	90 V	39,1 W

Order Code	Full Product Name	Feszültség	Teljesítményfelvétel
		(névleges)	
91141100	MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	85 V	73,2 W
16362600	MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	87 V	73,2 W
20159500	MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	91 V	50,2 W
93060300	MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	90 V	50,2 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)
21312915	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12	151 kWh	9,5 mg	9,5 mg
87169200	MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	101 kWh	10,1 mg	10,1 mg
87156200	MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)
91137400	MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
16364000	MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	40 kWh	4,9 mg	4,9 mg
91141100	MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg

MASTERColour CDM-T Elite

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)
16362600	MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
20159500	MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	51 kWh	5,7 mg	5,7 mg
93060300	MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg

