



Perfekt ljus, överlägsen effektivitet

MASTERColour CDM-T Elite

Ensidig keramisk metallhalogenurladdningslampa med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Fördelar

- Ljuskägla med hög intensitet och gnistrande vitt ljus får varorna att se oemotståndliga ut
- Stabil färg och ljusflöde under hela livslängden får butiken att se attraktiv ut oavsett årstid
- Den lägsta totala ägandekostnaden tack vare hög effektivitet (samma ljus, mindre eller samma energi, mer ljus) och längre livslängd

Funktioner

- Klart, vitt gnistrande ljus
- Utmärkt färgåtergivning, med extra rött
- Hög effektivitet med oöverträffat bibehållet ljusflöde
- Stabil färgåtergivning under hela livslängden
- UV-blockerande glas

Användning

- Accent- och hyllbelysning i butiker
- Allmänbelysning och dekorativ inomhusbelysning
- Utomhusbelysning

MASTERCoulour CDM-T Elite

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Används endast med elektroniska driftdon. 35 W- och 70 W-lamporna kan även användas med elektromagnetiskt driftdon.
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



LPPR_CDM-T-E_150W_930-Product photo



LPPR_CDM-T-E_100W_G12-Product photo





LPPR_CDM-T_0005



LPPR_CDM-T-E_0005-Product photo

Måttskiss




Product	D (max)	D O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 20W/830	20 mm	4 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
G12 1CT/12						

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
G12 1CT/12						

MASTERColour CDM-T Elite

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	20 mm	5,2 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	20 mm	7,1 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	20 mm	7,15 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Allmän information	
Sockel	G12
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T19

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Driftposition
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	P10
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928183305125	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	UNIVERSAL

Order Code	Full Product Name	Driftposition
928185305131	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	UNIVERSAL
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	UNIVERSAL
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom)	Kromaticitetskoordinat Y (nom)	Korrelerad färgtemperatur		Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde)	Ljusflöde
				Färgbeteckning	(Nom)			
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varmvit (WW)	3000 K	92	98 lm/W	14 600 lm
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varmvit (WW)	3000 K	92	110 lm/W	11 000 lm
928183305125	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varmvit (WW)	3000 K	84	90 lm/W	1 800 lm

MASTERColour CDM-T Elite

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat		Färgbeteckning	Korrelerad	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte	
		X (nom)	Y (nom)		färgtemperatur (Nom)		(märkvärde)	Ljusflöde
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varmvit (WW)	3000 K	90	98 lm/W	4 050 lm
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Kallvit (CW)	4200 K	90	98 lm/W	3 850 lm
928185305131	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varmvit (WW)	3000 K	90	103 lm/W	7 800 lm
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Kallvit (CW)	4200 K	90	100 lm/W	7 500 lm
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Kallvit (CW)	4200 K	90	100 lm/W	5 000 lm
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varmvit (WW)	3000 K	90	108 lm/W	5 450 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning		Effektförbrukning
		(nom)		
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	92 V		150,1 W
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	88 V		100,1 W
928183305125	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	95 V		20,1 W
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	85 V		39,1 W
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	90 V		39,1 W

Order Code	Full Product Name	Spänning		Effektförbrukning
		(nom)		
928185305131	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	85 V		73,2 W
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	87 V		73,2 W
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	91 V		50,2 W
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	90 V		50,2 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kviksilverinnehåll	
			(Hg) (max)	(Hg) (nom)
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	151 kWh	9,5 mg	9,5 mg
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/93 G12 1CT/12	101 kWh	10,1 mg	10,1 mg

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kviksilverinnehåll	
			(Hg) (max)	(Hg) (nom)
928183305125	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 40 kWh	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg

MASTERColour CDM-T Elite

Order Code	Full			
	Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kvikksilverinnehåll (Hg) (max)	Kvikksilverinnehåll (Hg) (nom)
	35W/930 G12 ICT/12			
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 ICT	40 kWh	4,9 mg	4,9 mg
928185305131	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 ICT/12	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 ICT	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 ICT	51 kWh	5,7 mg	5,7 mg
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 ICT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg

