



產品說明

MASTERColour CDM-T Elite 陶瓷複金屬燈

高效率單端型陶瓷複金屬放電燈

优点

- 高演色性結合高流明輸出，提供展示商品最為傑出的照明效果；增加商品質感的最佳選擇
- 光色品質優異，歷久如新，穩定恆常
- 流明輸出穩定，保持展示照明亮度
- 效率高，使用壽命長，節省運作成本，降低光照熱度
- 熱度較其他燈具為低，使顧客與工作人員更感舒適
- 紫外線阻隔功能，減少商品褪色風險

特点

- 清晰明亮的白色光
- 優異的演色性 (Ra 90)
- 效能始終穩定
- 光色穩定，歷久如新
- 比一般 MASTERColour 燈，擁有更高的流明輸出
- 比一般 MASTERColour 燈更容易維護

应用

- 強調與展示照明，營造清亮晶瑩的效果，為零售業最理想的照明方案
- 戶外裝飾泛光照明

安全提示

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- Use only with electronic control gear. 35W & 70W lamps may also use electromagnetic gear.
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

MASTERColour CDM-T Elite 陶瓷複金屬燈

Versions



LPPR_CDM-T-E_150W_930-Product photo



LPPR_CDM-T-E_0004-Product photo





LPPR_CDM-T-E_0005-Product photo



LPPR_CDM-T-E_0006-Product photo

二维绘图



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
G12 1CT/12						

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 35W/930	20 mm	4.8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
G12 1CT/12						
MASTERC CDM-T Elite 50W/930	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
G12 1CT/12						
MASTERC CDM-T Elite 70W/930	20 mm	7.15 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
G12 1CT/12						

MASTERColour CDM-T Elite 陶瓷複金屬燈

一般資訊	
燈座基底	G12
照明技術	
色彩名稱	暖白光 (WW)
相關色溫 (標稱)	3000 K
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
燈泡表層	透明
燈泡形狀	T19

一般資訊

Order Code	Full Product Name	操作位置	Order Code	Full Product Name	操作位置
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	P10	928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928185205129	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL	928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL

照明技術





Order Code	Full Product Name	色度坐標 X (標稱)	色度坐標 Y (Nom)	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	0.434	0.398	92	98 lm/W	14,600 lm
928185205129	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	0.435	0.395	90	98 lm/W	-
928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	0.435	0.396	90	103 lm/W	-
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	0.434	0.398	90	108 lm/W	5,450 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	電壓 (標稱)	耗電量	Order Code	Full Product Name	電壓 (標稱)	耗電量
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	92 V	150.1 W	928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	85 V	73.2 W
928185205129	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	85 V	39.1 W	928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	90 V	50.2 W

認證與應用

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h	汞 (Hg) 含 量 (最大)	汞 (Hg) 含量 (標稱)
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	151 kWh	9.5 mg	9.5 mg
928185205129	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	43 kWh	-	4.7 mg
928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	80 kWh	-	6.6 mg
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	51 kWh	6.6 mg	6.6 mg



MASTERColour CDM-T Elite 陶瓷複金屬燈

