



Brillo perfecto, diseño muy pequeño

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Lámpara de descarga de haluro metálico cerámico de larga duración, eficacia muy alta, con terminal simple y de tamaño muy pequeño que proporciona una luz blanca brillante y nítida con una gran reproducción de color

Beneficios

- El haz de alta intensidad de luz blanca brillante y nítida hace que la mercadería se vea irresistible
- Costo total de propiedad más bajo como resultado de la alta eficacia (misma luz, menor o igual energía, más luz) y la vida útil prolongada
- Se ajusta a luminarias pequeñas que son menos visibles

Características

- Luz brillante blanca nítida
- Excelente reproducción de color, con rojo extra
- Alta eficacia con conservación del flujo luminoso inigualable
- Rendimiento de color estable durante toda la vida útil
- Tamaño muy pequeño

Aplicaciones

- Iluminación de acentuación y exhibición para comercios
- Iluminación de interior general y decorativa
- Iluminación de áreas exteriores

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Advertencias y seguridad


- Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Usar únicamente con dispositivo de control electrónico
- Para uso de 50 W únicamente con control electrónico Philips
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions



LPPR CDM-Tm 0001

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13.3 mm	0.5 in	3.4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56.7 mm
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13.3 mm	0.5 in	4.7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56.7 mm

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Información general	
Tapa-base	GU6.5
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Información técnica sobre la luz	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.434
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.398
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica	
			(promedio) (nominal)	Flujo luminoso
928183505130	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	84	90 lm/W	1,800 lm
928187405130	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	90	102 lm/W	3,950 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928183505130	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	95 V	20.1 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928187405130	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	87 V	39.1 W

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
928183505130	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	T-4

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
928187405130	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	T13.3

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía kWh/ 1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
928183505130	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	21 kWh	3.5 mg	3.5 mg
928187405130	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	40 kWh	4.7 mg	4.7 mg

