



Ідеальний блиск, компактний розмір

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Мініатюрна керамічна метало-галогенна газорозрядна лампа з одним цоколем, що вирізняється надзвичайно високою ефективністю й тривалим терміном експлуатації, а також випромінює чітке та яскраве біле світло з високою кольоропередачею

Переваги

- Високоінтенсивний промінь чіткого та яскравого білого світла різко підвищує привабливість товарів
- Найнижча сукупна вартість володіння внаслідок високої ефективності (однакове освітлення, менше чи таке саме споживання енергії, більше світла) та тривалого терміну експлуатації
- Підходить для невеликих, менш помітних світильників

Характеристики

- Чітке та яскраве біле світло
- Чудова кольоропередача, включно з яскраво-червоним кольором
- Висока ефективність із незрівнянною стабільністю світлового потоку
- Стабільні показники кольору протягом усього терміну експлуатації
- Компактний розмір

Застосування

- Підсвічування та освітлення вітрин крамниць
- Загальне та декоративне внутрішнє освітлення
- Зовнішнє освітлення ділянки

Попередження та безпека


- Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування
- Використовуються лише з електронним модулем регулювання
- Лампи потужністю 50 Вт використовуються лише з електронним обладнанням Philips
- Модуль регулювання має забезпечувати захист після завершення терміну експлуатації (IEC 61167, IEC 62035)
- Украв малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Версії



LPPR CDM-Tm 0001

Розміри



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm
20W/830 GU6.5 1CT							

