



完美閃耀，可靠耐久

MASTERColour CDM-T Elite MW

MASTERColour CDM Elite MW 是中功率照明系統，提供出色持久的白色燈光，適合室內及室外使用。

优点

- 可調光
- 由於燈管和驅動器都具備高效率，因此降低了能源消耗，減少二氧化碳排放，但不影響燈光品質。
- 使用壽命更長，因此減少了維護保養工作，降低更換成本。
- 自始至終提供優異的色彩品質，以及穩定的光線輸出。
- 體積比傳統的 HPI 和 HPL 燈管小 50%，光學片和燈具設計更加自由，得心應手。
- 由於 CDM 燈管目前可使用於多種全新應用，更能實現整齊一致的照明設計。
- 白色燈光的閃耀特性，營造更為自然迷人的氣氛。

特点

- 優異的演色性提供出色的高品質白光
- 結合最高系統效能，確保長效可靠的運作
- 採全新燈座設計，大幅精簡光源尺寸，同時改善照明效率
- 全新電子安定器裝置平台

应用

- 室外；建築與其他特色結構的泛光照明 道路和人行道、公共空間、停車場和加油站等地點的照明
- 室內；大型（高天井）零售店、倉庫、製造場所等等

安全提示

- 除了專為開放式燈具設計的保護版（搭載 PGZX18 護蓋）之外，均於完全密閉的燈具中使用，即使在測試期間也不例外 (IEC61167、IEC 62035、IEC60598)
- 該燈具必須能夠包覆住燈泡破裂時散落的炙熱碎片
- 只能搭配電子控制安定器裝置使用
- 控制安定器裝置必須內附燈管壽命終了保護裝置 (IEC61167、IEC 62035)
- 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片（請勿使用吸塵器，最好使用手套）。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。


MASTERColour CDM-T Elite MW

Versions



LPPR D-CDM-T PGZ18 TMW28 CL

二维绘图



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12	29 mm	1.1 in	28 mm	188 mm	186 mm

