



Brillo encantador, diseño miniatura

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Lámpara de descarga de haluro metálico cerámico de gran eficacia, terminal simple y de tamaño miniatura que proporciona una luz blanca brillante y nítida

Beneficios

- El haz de alta intensidad de luz blanca brillante y nítida hace que la mercadería se vea irresistible
- La estabilidad del color y en la producción del flujo luminoso durante toda la vida útil conservan el encanto de tu comercio cada temporada
- Se ajusta a luminarias pequeñas que son menos visibles

Características

- Luz brillante blanca nítida
- Excelente reproducción de color, con rojo extra
- Gran eficacia
- Rendimiento de color estable durante toda la vida útil
- Tamaño muy pequeño

Aplicaciones

- Iluminación de acentuación y exhibición para comercios
- Iluminación de interior general y decorativa
- Iluminación de áreas exteriores

MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

Advertencias y seguridad


- Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Usar únicamente con dispositivo de control electrónico
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Para las lámparas PGJ5 de 20 W, usar únicamente dispositivo de control electrónico Philips HID PV mini PGJ5 20 W
- Para las lámparas PGJ5 de 35 W, usar únicamente dispositivo de control electrónico Philips HID PV mini PGJ5 35 W
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions



LPPR CDM-Tm 0001

Plano de dimensiones



| Product | D (max) | D | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|-------------------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| MASTERC CDM-Tm | 13.2 mm | 0.44 in | 3 mm | 22.3 mm | 22.9 mm | 22.6 | 52 mm |
| Mini 20W/830 PGJ5 | | | | | | mm | |
| 1CT/12 | | | | | | | |



MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

