



# Brillo encantador, diseño miniatura

## MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Lámpara de descarga de haluro metálico cerámico de gran eficacia, terminal simple y de tamaño miniatura que proporciona una luz blanca brillante y nítida

### Beneficios

- El haz de alta intensidad de luz blanca brillante y nítida hace que la mercadería se vea irresistible
- La estabilidad del color y en la producción del flujo luminoso durante toda la vida útil conservan el encanto de tu comercio cada temporada
- Se ajusta a luminarias pequeñas que son menos visibles

### Características

- Luz brillante blanca nítida
- Excelente reproducción de color, con rojo extra
- Gran eficacia
- Rendimiento de color estable durante toda la vida útil
- Tamaño muy pequeño

### Aplicaciones


- Iluminación de acentuación y exhibición para comercios
- Iluminación de interior general y decorativa
- Iluminación de áreas exteriores

# MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

## Advertencias y seguridad

- Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Usar únicamente con dispositivo de control electrónico
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Para las lámparas PGJ5 de 20 W, usar únicamente dispositivo de control electrónico Philips HID PV mini PGJ5 20 W
- Para las lámparas PGJ5 de 35 W, usar únicamente dispositivo de control electrónico Philips HID PV mini PGJ5 35 W
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13.2 mm	0.44 in	3 mm	22.3 mm	22.9 mm	22.6 mm	52 mm
MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13.2 mm	0.44 in	4 mm	22.3 mm	22.9 mm	22.6 mm	52 mm

Información general	
Tapa-base	PGJ5
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Información técnica sobre la luz	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.434
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.398
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	T13.3

## Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica	
			(promedio) (nominal)	Flujo luminoso
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	87	72 lm/W	1,600 lm
928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	91	77 lm/W	3,000 lm

## Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nominal)	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	100 V	22.1 W	928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	96 V	39.1 W

# MASTERCoulour CDM-Tm Mini PGJ5

## Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	23 kWh	2.4 mg	2.4 mg
928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	40 kWh	2.7 mg	2.74 mg

