



# Pieni koko yhdistettynä säkenöivään valoon

## MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5 on pienikokoinen, yksikantainen ja erittäin tehokas keraaminen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa.

### Hyödyt

- Suuritehoinen valokeila
- Tuottaa säkenöivän valkoista valoa, joka tekee tuotteista vastustamattoman näköisiä
- Vakaa väri ja valontuotto koko käyttöiän, mikä takaa myymälääsi oikean valaistuksen sesongista toiseen
- Sopii pieniin ja huomaamattomiin valaisimiin

### Ominaisuudet

- Tuottaa säkenöivän valkoista valoa
- Erinomainen värintoisto
- Erittäin tehokas
- Vakaa värisuorituskyky koko käyttöiän ajan
- Pienikokoinen

### Käyttökohteet

- Kohde- ja vitriinivalaistus myymälöissä
- Yleis- ja korostusvalaistus sisätiloissa
- Ulkoalueiden valaistus

# MASTERCoulour CDM-Tm Mini PGJ5

## Rajoitukset ja turvallisuus


- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- Käytä 20W PGJ5 -lampussa vain Philipsin elektronista ohjauslaitetta HID PV mini PGJ5 20W
- Käytä 35W PGJ5 -lampussa vain Philipsin elektronista ohjauslaitetta HID PV mini PGJ5 35W
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

## Versions



LPPR CDM-Tm 0001

## Mittapiirros



| Product                                 | D (max) | D       | O    | L (min) | L (max) | L       | C (max) |
|-----------------------------------------|---------|---------|------|---------|---------|---------|---------|
| MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12 | 13,2 mm | 0,44 in | 3 mm | 22,3 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 52 mm   |
| MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12 | 13,2 mm | 0,44 in | 4 mm | 22,3 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 52 mm   |

# MASTERCoulour CDM-Tm Mini PGJ5

## Yleistä tietoa

|              |           |
|--------------|-----------|
| Kanta        | PGJ5      |
| Käyttöasento | UNIVERSAL |

## Valaistuksen tekniset tiedot

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.) | 0,434           |
| Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.) | 0,398           |
| Värimerkki                         | Warm White (WW) |
| Väriämpötila (nim.)                | 3000 K          |

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

|               |    |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

## Mekaaniset tiedot ja runko

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lampun pinta      | Kirkas |
| Hehkulampun muoto | T13.3  |

## Valaistuksen tekniset tiedot

| Order Code   | Full Product Name                       | Värintoistoindeksi (CRI) | Valotehokkuus (nimellinen) | Valovirta |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| 928087905130 | MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12 | 87                       | 72 lm/W                    | 1 600 lm  |
| 928093905130 | MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12 | 91                       | 77 lm/W                    | 3 000 lm  |





## Käyttö- ja sähkö tiedot

| Order Code   | Full Product Name                       | Jännite (nim.) | Virrankulutus |
|--------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| 928087905130 | MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12 | 100 V          | 22,1 W        |

| Order Code   | Full Product Name                       | Jännite (nim.) | Virrankulutus |
|--------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| 928093905130 | MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12 | 96 V           | 39,1 W        |

## Merkinnät ja luokitukset

| Order Code   | Full Product Name                       | Energiankulutus kWh/1000 h | Elohepeapitoisuus (Hg) (suurin) | Elohepeapitoisuus (Hg) (nim.) |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 928087905130 | MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12 | 23 kWh                     | 2,4 mg                          | 2,4 mg                        |
| 928093905130 | MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12 | 40 kWh                     | 2,7 mg                          | 2,74 mg                       |



## MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

