



# Strălucire atrăgătoare, construcție mini

## MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Lampă ceramică mini cu descărcare în halogenuri metalice, cu un singur capăt, cu eficacitate sporită, producând lumină albă proaspătă și strălucitoare

### Beneficii

- Fasciculul luminos de lumină albă proaspătă și strălucitoare de mare intensitate face mărfurile să arate irezistibil
- Culoarea și fluxul luminos stabile pe durata de viață a lămpii vă păstrează magazinul atrăgător anotimp după anotimp
- Adecvată pentru corpuri de iluminat mici, care sunt mai puțin vizibile

### Caracteristici

- Lumină albă proaspătă și strălucitoare
- Redare excelentă a culorilor, cu mai mult roșu
- Eficacitate sporită
- Performanță stabilă a culorii pe parcursul duratei de viață
- Geam care blochează razele UV
- Dimensiuni mici

### Cerere


- Iluminat de accent și al vitrinelor în magazine
- Iluminat general și decorativ pentru interior
- Iluminatul perimetrelor exterioare

# MASTERCoulour CDM-Tm Mini PGJ5

## Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- A se folosi exclusiv cu echipament de control electronic
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Pentru lămpile de 20 W PGJ5 folosiți doar echipament de control electronic Philips HID PV mini PGJ5 20 W
- Pentru lămpile de 35 W PGJ5 folosiți doar echipament de control electronic Philips HID PV mini PGJ5 35 W
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

## Cote



| Product                                 | D (max) | D       | O    | L (min) | L (max) | L       | C (max) |
|-----------------------------------------|---------|---------|------|---------|---------|---------|---------|
| MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12 | 13,2 mm | 0,44 in | 3 mm | 22,3 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 52 mm   |
| MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12 | 13,2 mm | 0,44 in | 4 mm | 22,3 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 52 mm   |

| Informații generale                                   |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Baza elementului de fixare                            | PGJ5          |
| Poziție de funcționare                                | UNIVERSAL     |
| Date tehnice lumină                                   |               |
| Coordonată cromatică X (nom.)                         | 0,434         |
| Coordonată cromatică Y (nom.)                         | 0,398         |
| Denumirea culorii                                     | Alb cald (WW) |
| Temperatură de culoare corelată (nom.)                | 3000 K        |
| Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase |               |
| Cu reglarea intensității luminoase                    | Nu            |
| Sistem mecanic și carcasă                             |               |
| Finisaj bec                                           | Transparent   |
| Formă bec                                             | T13.3         |

## Date tehnice lumină

| Order Code | Full Product Name                       | Indice de redare a culorilor (IRC) | Randament luminos (nominal) (nom.) | Flux luminos |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 20751715   | MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12 | 87                                 | 72 lm/W                            | 1.600 lm     |
| 21149115   | MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12 | 91                                 | 77 lm/W                            | 3.000 lm     |

## Funcționare și sistem electric

| Order Code | Full Product Name                       | Tensiune (nom.) | Consum de curent |
|------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|
| 20751715   | MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12 | 100 V           | 22,1 W           |

| Order Code | Full Product Name                       | Tensiune (nom.) | Consum de curent |
|------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|
| 21149115   | MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12 | 96 V            | 39,1 W           |

## Aprobare și aplicație

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

| Order Code | Full Product Name                       | Consum de energie kWh/ 1000 h | Conținut de mercur (Hg) (max.) | Conținut de mercur (Hg) (nom.) |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 20751715   | MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12 | 23 kWh                        | 2,4 mg                         | 2,4 mg                         |
| 21149115   | MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12 | 40 kWh                        | 2,7 mg                         | 2,74 mg                        |

