



Vackert ljus, minimalistisk design

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Ensocklad keramisk metallhalogenlampa i miniformat med hög effektivitet och gnistrande vitt ljus

Fördelar

- Ljuskägla med hög intensitet och gnistrande vitt ljus som får varorna att se oemotståndliga ut
- Stabil färg och ljusflöde under hela livslängden får butiken att se attraktiv ut oavsett årstid
- Passar i små armaturer som är mindre synliga

Funktioner

- Klart, vitt gnistrande ljus
- Utmärkt färgåtergivning med extra rött
- Hög effektivitet
- Stabil färgåtergivning under hela livslängden
- Minimal storlek

Användning

- Accent- och hyllbelysning i butiker
- Allmänbelysning och dekorativ inomhusbelysning
- Utomhusbelysning

MASTERCoulour CDM-Tm Mini PGJ5

Varning och Säkerhet


- Används endast i fullständigt slutet armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Används endast med elektroniska driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- 20 W PGJ5-lampa ska endast användas med Philips elektroniska driftdon HID PV mini PGJ5 20 W
- 35 W PGJ5-lampa ska endast användas med Philips elektroniska driftdon HID PV mini PGJ5 35 W
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



LPPR CDM-Tm 0001

Måttskiss



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm
MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

Allmän information

Socket	PGJ5
Driftposition	UNIVERSAL

Ljusteknik

Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T13.3

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	87	72 lm/W	1 600 lm
928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	91	77 lm/W	3 000 lm





Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	100 V	22,1 W

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	96 V	39,1 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	23 kWh	2,4 mg	2,4 mg
928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	40 kWh	2,7 mg	2,74 mg



MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

