



Чудовий блиск, компактний розмір

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Мініатюрна керамічна метало-галогенна газорозрядна лампа з одним цоколем, що вирізняється високою ефективністю й випромінює чітке та яскраве біле світло

Переваги

- Високоінтенсивний промінь чіткого та яскравого білого світла різко підвищує привабливість товарів
- Стабільні кольоропередача та світлосила протягом усього терміну експлуатації покращують привабливість крамниці впродовж усього року
- Підходить для невеликих, менш помітних світильників

Характеристики

- Чітке та яскраве біле світло
- Чудова кольоропередача, включно з яскраво-червоним кольором
- Висока ефективність
- Стабільні показники кольору впродовж усього терміну експлуатації
- Компактний розмір

Застосування


- Підсвічування та освітлення вітрин крамниць
- Загальне та декоративне внутрішнє освітлення
- Зовнішнє освітлення ділянки

MASTERCoulour CDM-Tm Mini PGJ5

Попередження та безпека

- Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування
- Використовуються лише з електронним модулем регулювання
- Модуль регулювання має забезпечувати захист після завершення терміну експлуатації (IEC 61167, IEC 62035)
- Для лампи PGJ5 потужністю 20 Вт можна використовувати лише електронний модуль регулювання HID PV mini PGJ5 20W виробництва Philips
- Для лампи PGJ5 потужністю 35 Вт можна використовувати лише електронний модуль регулювання HID PV mini PGJ5 35W виробництва Philips
- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Розміри



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm
MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	PGJ5
Робоче положення	УНІВЕРСАЛЬНЕ

Світлотехнічні

Координата хроматичності X (номінальна)	0,434
Координата хроматичності Y (номінальна)	0,398
Позначення кольору	Теплий білий (WW)
Корельована колірна температура (ном.)	3000 K

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Прозорий
Форма лампи	T13.3

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	87	72 lm/W	1 600 lm
928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	91	77 lm/W	3 000 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	100 V	22,1 W

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Order Code	Full Product Name	Споживана	
		Напруга (ном.)	потужність
928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	96 V	39,1 W

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання	Вміст ртуті (макс.)	Вміст ртуті (ном.)
		енергії кВт/ 1000 год		
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	23 kWh	2,4 mg	2,4 mg
928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	40 kWh	2,7 mg	2,74 mg

