



# Vackert ljus, tillförlitlig livslängd

## MASTERColour CDM-TP

Serie med skyddade högeffektiva urladdningslampor med stabil färg under hela livslängden och ett klart, gnistrande ljus som kan användas i öppna armaturer

### Fördelar

- Hög lampeffektivitet ger låga driftkostnader och låg värmeutveckling
- Stabil färgåtergivning under hela livslängden
- Längre livslängd jämfört med glödlampor och halogenlampor
- Relativt låg värmeutveckling ökar komforten för kunder och personal
- Alla typer har filtrering med UV-blockering för att minska risken för blekning

### Funktioner

- Klart vitt ljus
- Överlägsen färgkvalitet
- Lampans utformning lämpar sig väl för att användas i armaturer för power-spots (hög intensitet) och allmänbelysning för hög takhöjd
- Dubbla UV-blockerande kvartshöljen och en ytterkolv i hårt glas

### Användning

- Affärer, skyltfönster, kontor och offentliga byggnader
- Dekorativ utomhus: strålkastarbelysning och promenadområden

### Varning och Säkerhet

- Lamporna kan använda elektroniskt eller elektromagnetiskt driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


# MASTERColour CDM-TP

## Versions



LPPR CDM-TP PG12-2

## Måttskiss



| Product                | D (max)  | O    | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|------------------------|----------|------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-TP 70W/830 | 32,00 mm | 7 mm | 89 mm   | 93 mm   | 91 mm | 149 mm  |
| PG12-2 1CT/12          |          |      |         |         |       |         |

