



Vacker gnista, lång livslängd

MASTERColour CDM-T

En serie kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus

Fördelar

- Stabil ljusfärg under hela livslängden
- Högt ljusutbyte ger låga driftkostnader samt låg värmeutveckling
- Lång livslängd jämfört med glöd- och halogenlampor
- Relativt låg värmestrålning ger bättre komfort för kunder och personal
- Samtliga produktutföranden har UV-skydd för att minimera risken för blekning

Funktioner

- Klart, vitt ljus
- Överlägsen färgkvalitet
- Passar med små armaturer som ger hög ljusstyrka

Användning


- Butiker, skyltfönster, kontor och offentliga byggnader
- Dekorativ utomhusbelysning: strålkastarbelysning och belysning av gågator

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt slutna armaturer, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma komponenter om ljuskällan går sönder
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Ljuskällorna kan använda elektroniskt eller elektromagnetiskt driftdon, förutom 35W/942- och 20W-ljuskällorna som måste använda elektroniskt driftdon.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

MASTERC colour CDM-T

Måttskiss



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	20 mm	0,75 in	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	7 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Allmän information	
Socket	G12
Driftposition	UNIVERSAL
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T19

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom)	Kromaticitetskoordinat Y (nom)	Färgbeteckning	Korrelerad färgtemperatur	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde)	Ljusflöde
					(Nom)		(nom)	
928082305125	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varmvit (WW)	3000 K	84	85 lm/W	6 200 lm
928083105125	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varmvit (WW)	3000 K	83	79 lm/W	3 100 lm
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	0,434	0,398	Varmvit (WW)	3000 K	88	88 lm/W	13 000 lm
928084505131	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	0,371	0,366	Kallvit (CW)	4200 K	92	85 lm/W	6 200 lm
928084605131	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Kallvit (CW)	4200 K	96	82 lm/W	12 100 lm
928094305125	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	0,371	0,366	Kallvit (CW)	4200 K	84	77 lm/W	3 000 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning	Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928082305125	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	88 V	73,2 W	928083105125	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	82 V	39,1 W

MASTERCoulour CDM-T

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	96 V	150,1 W
928084505131	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	88 V	73,2 W

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928084605131	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	90 V	150,1 W
928094305125	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	85 V	39,1 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
928082305125	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	74 kWh	4,6 mg	4,6 mg
928083105125	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	40 kWh	3,2 mg	3,1 mg
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	151 kWh	14,3 mg	14,3 mg
928084505131	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	74 kWh	6,1 mg	6,1 mg
928084605131	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	151 kWh	10,4 mg	10,4 mg
928094305125	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	40 kWh	2,7 mg	2,7 mg

