



Den nemmeste overgang til et visuelt behageligt hvidt lys

MASTER CityWhite CDO-ET

Keramisk metalhalogenlampe med opaliseret, æggeformet yderkolbe og behageligt, hvidt lys til udendørs brug

Fordele

- Varm, hvid farve, som udstråler komfort og tryghed
- Nem opgradering fra SON til hvidt lys uden meromkostninger
- Fleksibelt lysniveau og reduceret energiforbrug ved tilvalg af dæmpning

Funktioner

- Hvidt lys af høj kvalitet
- Direkte eftermontering af i HPS-installationer (SON/NAV) ved opgradering fra gult til hvidt lys
- Det meget effektive Plus-koncept sikrer et højt lysudbytte og bedre bevarelse af lumen
- God farvegengivelse og en ensartet, varm hvid farvetemperatur
- Dæmpbar

Anvendelsesområder

- Byforskönnelse og funktionel belysning til bymidter, indkøbscentre, gågader og boligområder samt vej- og projektorbelysning

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis lyskilden springer
- Lyskilderne kan anvendes sammen med elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Varm genstartstid kan være op til 15 minutter. Det anbefales derfor at anvende T15-tændere
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions




LPPR CDO-ET E27



LPPR CDO-ET E40

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	76 mm	186 mm
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	91 mm	227 mm
MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	71 mm	156 mm
MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	71 mm	156 mm

MASTER CityWhite CDO-ET

Generelle oplysninger	
Driftsposition	UNIVERSAL
Lysteknisk	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,447
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,4
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2800 K
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Belagt glas

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
928154708835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	E27
928155008835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	E27

Order Code	Full Product Name	Fod
928154808835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	E40
928154908835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	E40

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel)	
			(nom.)	Lysstrøm
928154708835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	84	99 lm/W	7.030 lm
928155008835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	82	99 lm/W	5.100 lm

Order Code	Full Product Name	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel)	
			(nom.)	Lysstrøm
928154808835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	87	99 lm/W	9.400 lm
928154908835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	85	108 lm/W	15.400 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928154708835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	83 V	71,0 W
928155008835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	78 V	51,5 W

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928154808835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	90 V	95,0 W
928154908835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	89 V	143,0 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
928154708835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	B70
928155008835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	B70

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
928154808835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	B75
928154908835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	BD90

Godkendelse og anvendelsesområde

MASTER CityWhite CDO-ET

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928154708835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	71 kWh	7,8 mg	7,8 mg
928155008835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	52 kWh	5,4 mg	5,4 mg
928154808835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	95 kWh	12 mg	11,6 mg
928154908835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	143 kWh	15,8 mg	15,8 mg

