



Helppo siirtyminen miellyttävään valkoiseen valoon

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

MASTER CityWhite CDO-ET Plus on keraaminen monimetallilamppu, jolla on opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu. Ulkokäyttöön, miellyttävä valkoinen valo.

Hyödyt

- Valkoinen ja lämmin väri on miellyttävä ja turvallinen
- Helppo siirtyminen SON-lampuista valkoiseen valoon ilman lisäkustannuksia
- Joustavat valotasot ja alhaisempi energiankulutus himmennuksen avulla

Ominaisuudet

- Korkealaatuinen valkoinen valo
- Voidaan jälkiasentaa suoraan HPS (SON/NAV) -asennuksiin ja siirtyä keltaisesta valkoiseen valoon
- "Plus"-konsepti ja suuri tehokkuus merkitsevät suurta valovirtaa ja parantunutta valovirran pysyvyyttä
- Hyvä värintoisto ja harmoninen ja lämmin valkoinen värilämpötila
- Himmennettävä

Käyttökohteet

- Valaistus kaupunkien keskustoissa, ostoskeskuksissa ja jalankulkualueilla sekä asuinalueilla. Myös tievalaistus ja valonheitinvalaistus.

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Rajoitukset ja turvallisuus


- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai elektromagneettista ohjauslaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- Lämpimän uudelleenkäynnistyksen aika voi olla enintään 15 minuuttia, joten T15-pulssisyttyttimien käyttö on suositeltavaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions



LPPR CDO-ET E40

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	76 mm	186 mm
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	91 mm	227 mm
MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	71 mm	156 mm
MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	71 mm	156 mm

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Yleistä tietoa	
Käyttöasento	UNIVERSAL
Valaistuksen tekniset tiedot	
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,447
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,4
Värimerkki	Warm White (WW)
Väriämpötila (nim.)	2800 K
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Pinnoitettu lasi

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
928154708835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	E27
928155008835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	E27

Order Code	Full Product Name	Kanta
928154808835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	E40
928154908835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	E40

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
928154708835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	84	99 lm/W	7 030 lm
928155008835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	82	99 lm/W	5 100 lm

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
928154808835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	87	99 lm/W	9 400 lm
928154908835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	85	108 lm/W	15 400 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928154708835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	83 V	71,0 W
928155008835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	78 V	51,5 W

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928154808835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	90 V	95,0 W
928154908835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	89 V	143,0 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
928154708835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	B70
928155008835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	B70

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
928154808835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	B75
928154908835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	BD90

Merkinnät ja luokitukset

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928154708835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	71 kWh	7,8 mg	7,8 mg
928155008835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	52 kWh	5,4 mg	5,4 mg
928154808835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	95 kWh	12 mg	11,6 mg
928154908835	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	143 kWh	15,8 mg	15,8 mg

