



Driver Xtreme per il massimo risparmio energetico

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade CDO; progettati per risparmiare costi energetici tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.

Vantaggi

- Rende possibile la comunicazione bidirezionale con la rete di illuminazione (tramite DALI)
- Fino al 40% di risparmio energetico grazie alle opzioni di regolazione del flusso integrate e all'efficienza del driver particolarmente elevata
- Riduce al minimo i costi di manutenzione grazie alla durata Xtreme di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata

Caratteristiche


- Programmabile tramite interfaccia digitale standard (DALI) e controllabile tramite protocollo DALI
- Integra diverse opzioni di controllo: DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Emissione luminosa costante (CLO, Constant Light Output) ed Emissione luminosa regolabile (ALO, Adjustable Light Output)
- La durata più lunga per driver elettronici: 80.000 ore con sopravvivenza minima del 90% a $T_c = 80^\circ\text{C}$
- Protezione dai fulmini 10 kV/5 kA
- Stabilizzazione precisa della potenza della lampada del 95-97% per un ampio intervallo di tensione di rete di 180-300 V

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Applicazione

- Illuminazione stradale
- Illuminazione di zone residenziali
- Abbellimento delle città

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Dati del prodotto



HID-DV DALI Prog Xt 150 CDO Q



HID-DV DALI Prog Xt 50 & 70 CDO Q

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tensione in ingresso	208-240-277 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Meccanica e corpo	
Corpo	Q

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
66916600	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	11

Order Code	Full Product Name	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
66922700	HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	5

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

