



Ekstreme drivere for maksimale energibesparelser

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Svært pålitelige og fleksible elektroniske drivere for CDO-lamper – utformet for å spare energi via integrerte kontroller og redusere vedlikeholdskostnader takket være 80 000 timers levetid og integrert lynvern. DynaVision Programmable-produktserien er det perfekte utgangspunktet for alle lysstyringssystemer.

Fordeler

- Gir toveiskommunikasjon med belysningsnettverket (via DALI)
- Gir energisparing på opptil 40 % på grunn av de integrerte dimmemulighetene og svært høy drivereffektivitet
- Reduserer vedlikehold til et minimum på grunn av den ekstreme levetiden på 80 000 timer og integrert lynvern

Funksjoner


- Programmeres ved hjelp av standard digitalt grensesnitt (DALI) og kontrolleres via DALI-protokoll
- Integrerer flere kontrollalternativer (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)
- Lengst levetid for elektroniske drivere: 80 000 timer med minst 90 % holdbarhet ved $T_c = 80\text{ °C}$
- Lynvern 10 kV / 5 kA
- Nøyaktig strømstabilisering på 95–97 % i lyskilden over et bredt nettspenningsområde på 180–300 V

Søknad

- Veibelysning
- Boligbelysning
- Byfornyelse

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Produkt detaljer



HID-DV DALI Prog Xt 150 CDO Q



HID-DV DALI Prog Xt 50 & 70 CDO Q



HID-DV DALI Prog Xt 100 CDO Q

Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inngangsspenning	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	Q

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
913700692966	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	11
913700693166	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	5

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
913700693266	HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	5

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

