



# Xtreme-driftdon för maximal energibesparing

## DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för CDO-lampor. Ger lägre energikostnader tack vare de inbyggda styrsystemen. Livslängden på 80 000 timmar och det inbyggda åskskyddet sänker underhållskostnaderna. Den programmerbara serien DynaVision är den perfekta basen för all typ av ljushantering.

### Fördelar

- Möjliggör tvåvägskommunikation med ljussystemet (via DALI)
- Energibesparing på upp till 40 % tack vare inbyggda ljusregleringsalternativ och mycket hög driftdonseffektivitet
- Minimerar underhållskostnaden tack vare den långa livslängden på 80 000 timmar och inbyggt åskskydd

### Funktioner


- Kan programmeras med digitalt standardgränssnitt (DALI) och styras med DALI-protokollet
- Innehåller flera regleringsalternativ (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konstant ljusflöde, justerbart ljusflöde)
- Längsta livslängden för elektroniskt driftdon: 80 000 timmar vid  $T_c = 80^\circ\text{C}$  med minst 90 % hela lampor
- Åskskydd 10 kV/5 kA
- Korrekt spänningsstabilisering på 95–97% vid nätspänning på 180–300 V

### Användning

- Vägbelysning
- Belysning i bostadsområden
- Dekorativ utomhusbelysning


# DynaVision Programmable Xtreme for CDO

## Versions



GPPR IDVXtCDO 0001

## Måttskiss



| Product                              | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|--------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-DV PROG Xt 100<br>CDO Q 208-277V | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |
| HID-DV PROG Xt 150<br>CDO Q 208-277V | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |
| HID-DV PROG Xt 50 CDO<br>Q 208-277V  | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

## Produktinformation



HID-DV DALI Prog Xt 150 CDO Q



HID-DV DALI Prog Xt 50 & 70 CDO Q



HID-DV DALI Prog Xt 100 CDO Q

## DynaVision Programmable Xtreme for CDO

### Drift och elektricitet

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Ingångsfrekvens | 50–60 Hz      |
| Ingångsspänning | 208–240–277 V |
| Line Frequency  | 50 to 60 Hz   |

### Mekanik och armaturhus

|            |   |
|------------|---|
| Armaturhus | Q |
|------------|---|

### Drift och elektricitet

| Order Code   | Full Product Name                 | Antal produkter med<br>automatsäkring (16 A, typ B)<br>(nom) |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 913700692966 | HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V  | 11                                                           |
| 913700693166 | HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V | 5                                                            |

| Order Code   | Full Product Name                 | Antal produkter med<br>automatsäkring (16 A, typ B)<br>(nom) |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 913700693266 | HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V | 5                                                            |

