



Zuverlässigkeit im Außenbereich

DynaVision Programmable Xtreme für CPO

Diese überaus zuverlässigen und flexiblen elektronischen Betriebsgeräte für CPO-Lampen sparen dank integrierter Lichtsteuerung Energiekosten und senken aufgrund ihrer 80.000 Stunden langen Nutzlebenszeit und des integrierten Schutzes gegen Blitzeinschläge auch die Wartungskosten. Die programmierbare DynaVision-Produktfamilie bildet die perfekte Grundlage für alle Lichtmanagement-Lösungen.

Vorteile

- 80.000 h Lebensdauer ($T_{c} = 80^{\circ}\text{C}$)
- Dimmbar über DALI-Steuersignal
- Besonders robust gegen Staub, Feuchtigkeit und starke Erschütterungen

Merkmale

- HID-DynaVision Programmable Xtreme (HID-DV Prog Xt) ist ein elektronisches Vorschaltgerät
- Geeignet für CPO-Lampen von 45 bis 140 W
- Mit verschiedenen Steuerungsoptionen versehen (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konstanter Lichtstrom, einstellbarer Lichtstrom)
- Zusätzlicher integrierter Überspannungsschutz bis zu 10 kV
- Optimiert auf den Einsatz mit CPO-Lampen und somit besonders Effizient

Anwendung

- Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung anstelle von konventionellen Vorschaltgeräten
- Für Anwendungen mit gedimmter Beleuchtung
- Ideal geeignet zur Integration in das CityTouch-System

DynaVision Programmable Xtreme für CPO

Versions



GPPR_IDVLSCPO_PHL_0002-Product photo




GPPR_IDVLSCPO_0002





GPPR_IDVLSCPO_0006-Product photo


Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
C1 208-277V						



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm



Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Eingangsspannung	208-240-277 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	5

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäuse
20455800	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	C1
20457200	HID-DV PROG Xt140 CPO C1 208-277V	C1

Order Code	Full Product Name	Gehäuse
24153900	HID-DV PROG Xt 140 CPO L1 208-277V	Q

DynaVision Programmable Xtreme für CPO

Order Code	Full Product Name	Gehäuse
24151500	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	Q



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.

www.lighting.philips.com
2023, August 2 – Änderungen vorbehalten