PHILIPS

Lighting

# Zuverlässigkeit im Außenbereich

## DynaVision Programmable Xtreme für CPO

Diese überaus zuverlässigen und flexiblen elektronischen Betriebsgeräte . für CPO-Lampen sparen dank integrierter Lichtsteuerung Energiekosten und. senken aufgrund ihrer 80.000 Stunden langen Nutzlebenszeit und des . integrierten Schutzes gegen Blitzeinschläge auch die Wartungskosten. Die. programmierbare DynaVision-Produktfamilie bildet die perfekte Grundlage. für alle Lichtmanagement-Lösungen.

### Vorteile

- 80.000 h Lebensdauer (T<sub>c</sub> = 80 °C)
- Dimmbar über DALI-Steuersignal
- Besonders robust gegen Staub, Feuchtigkeit und starke Erschütterungen

### Merkmale

- HID-DynaVision Programmable Xtreme (HID-DV Prog Xt) ist ein elektronisches Vorschaltgerät
- Geeignet für CPO-Lampen von 45 bis 140 W
- Mit verschiedenen Steuerungsoptionen versehen (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konstanter Lichtstrom, einstellbarer Lichtstrom)
- Zusätzlicher integrierter Überspannungsschutz bis zu 10 kV
- Optimiert auf den Einsatz mit CPO-Lampen und somit besonders Effizient

### Anwendung

- Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung anstelle von konventionellen Vorschaltgeräten
- Für Anwendungen mit gedimmter Beleuchtung
- Ideal geeignet zur Integration in das CityTouch-System



Änderungen vorbehalten

# DynaVision Programmable Xtreme für CPO

## Versions

GPPR IDVLSCPO 0002

GPPR_IDVLSCPO_0006-Product photo

## Abmessungsskizzen




| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V | 5.0 mm | 65.0 mm | 150.0 mm | 135.9 mm | 65.0 mm | 46.8 mm |
| HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V | 5.0 mm | 65.0 mm | 150.0 mm | 135.9 mm | 65.0 mm | 46.8 mm |




| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V | 4.5 mm | 40.0 mm | 150.0 mm | 133.6 mm | 90.0 mm | 70.0 mm |
| HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V | 4.5 mm | 40.0 mm | 150.0 mm | 133.6 mm | 90.0 mm | 70.0 mm |

| Betrieb und Elektrik | |
|---|---|
| **Eingangsfrequenz** | 50 bis 60 Hz |
| **Eingangsspannung** | 208-240-277 V |
| **Netzfrequenz** | 50 to 60 Hz |
| **Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)** | 5 |

## Mechanik und Gehäuse

| Order Code | Full Product Name | Gehäuse |
|---|---|---|
| 20455800 | HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V | C1 |
| 20457200 | HID-DV PROG Xt140 CPO C1 208-277V | C1 |

| Order Code | Full Product Name | Gehäuse |
|---|---|---|
| 24153900 | HID-DV PROG Xt 140 CPO L1 208-277V | Q |

# DynaVision Programmable Xtreme für CPO

| Order Code | Full Product Name | Gehäuse |
|---|---|---|
| 24151500 | HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V | Q |

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer