



Xtreme- liitäntälaitteet maksimaaliseen energiansäästöön

DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet CPO-lampuille

Erittäin luotettavat ja monipuoliset elektroniset liitäntälaitteet CPO-lampuille. Liitäntälaitteet auttavat säästämään energiakustannuksissa ja 80 000 tunnin käyttöikä sekä integroitu ylijännitesuojaus auttavat pienentämään ylläpitokustannuksia. DynaVision Programmable -tuoteperhe on täydellinen perusta mille tahansa valaistuksenohjausratkaisulle.

Hyödyt

- Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron valaistusverkon kanssa (DALI:n kautta)
- Minimoi ylläpitokustannukset Xtreme-tekniikan mahdollistaman 80 000 tunnin käyttöiän ja integroidun ylijännitesuojauksen ansiosta
- Yhdessä CPO-lampun kanssa tämä liitäntälaitte on omalla tehoalueellaan markkinoiden tehokkain valkoista valoa tuottava järjestelmä

Ominaisuudet

- Ohjelmoitavissa DALI-vakioliitännällä ja ohjattavissa DALI-protokollan kautta
- Tarjoaa monia ohjausvaihtoehtoja (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, jatkuva valovirta, säädettävä valovirta)
- Liitäntälaitteella on erittäin pitkä käyttöikä: 80 000 tuntia, maksimissaan 10 % kuolleisuus kun $T_c = 80^\circ\text{C}$
- Xtreme-salamasuojaus 10 kV / 5 kA
- Tarkka, 95–97 % lampun tehon vakautus laajalla verkkojännitealueella 180–300 V

DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet CPO-lampuille

Käyttökohteet

- Tievalaistus
- Asuinalueiden valaistus
- Julkisivuvalaistus

Versions



GPPR_IDVLSPO_PHL_0002-Product photo






GPPR_IDVLSPO_0001-Product photo



GPPR_IDVLSPO_0006-Product photo

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tulajännite	208–240–277 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Käyttö- ja sähkö tiedot

DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet CPO-lampuille

		Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	
Order Code	Full Product Name		
913700675166	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5	
913700675266	HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	5	
913700685766	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	11	

		Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	
Order Code	Full Product Name		
913700685966	HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	5	
913700692866	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	11	
913700685866	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	5	

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Runko
913700675166	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	C1
913700675266	HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	C1
913700685766	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	Q

Order Code	Full Product Name	Runko
913700685966	HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	Q
913700692866	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	Q
913700685866	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	Q

