



Ekstreme drivere for maksimale energibesparelser

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Highly reliable and flexible electronic drivers for CPO lamps; designed to save on energy costs via integrated controls and to reduce maintenance costs thanks to 80,000-hour lifetime and integrated lightning protection. The DynaVision Programmable product family is the perfect basis for any sort of lighting management solution.

Fordeler

- Gir toveiskommunikasjon med belysningsnettverket (via DALI)
- Reduserer vedlikehold til et minimum på grunn av den ekstreme levetiden på 80 000 timer og integrert lynvern
- CPO-lampen og driveren danner i fellesskap bransjens mest effektive system for hvitt lys innenfor sin kategori

Funksjoner

- Programmeres ved hjelp av standard digitalt grensesnitt (DALI) og kontrolleres via DALI-protokoll
- Integrerer flere kontrollalternativer (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)
- Lengst levetid for elektroniske drivere: 80 000 timer med minst 90 % holdbarhet ved $T_c = 80^\circ\text{C}$
- Ekstremt godt vern mot lynedslag 10 kV / 5 kA
- Nøyaktig effektregulering på 95–97 % i lyskilden over et bredt nettspenningsområde på 180–300 V

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Søknad

- veibelysning
- Boligområder
- Byforskjønnelse

Versions



GPPR IDVLSCPO 0002





GPPR_IDVLSCPO_0001-Product photo



GPPR_IDVLSCPO_0006-Product photo

Målskisse



Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inngangsspenning	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Drift og elektronikk

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
913700675166	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5
913700675266	HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	5
913700685766	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	11

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
913700685966	HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	5
913700692866	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	11
913700685866	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	5

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913700675166	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	C1
913700675266	HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	C1
913700685766	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	Q

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913700685966	HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	Q
913700692866	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	Q
913700685866	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	Q

