



Predradníky Xtreme na maximálnu úsporu energie

DynaVision Programmable Xtreme pre CPO

Mimoriadne spoľahlivé a flexibilné elektronické predradníky pre CPO výbojky. Zabezpečujú úsporu nákladov na energiu prostredníctvom integrovaného ovládania a zníženie nákladov na údržbu vďaka životnosti 80.000 hodín a integrovanej ochrane pred bleskom. Rad produktov DynaVision Programmable je dokonalým základom pre akékoľvek riešenie riadenia osvetlenia.

Výhody

- Umožňuje obojsmernú komunikáciu s osvetľovacou sieťou (prostredníctvom rozhrania DALI)
- Minimalizuje náklady na údržbu vďaka veľmi dlhej životnosti 80.000 hodín a integrovanej ochrane pred bleskom
- Spoločne s výbojkou CPO vytvára napájač najúčinnější systém osvetlenia bielym svetlom v odvetví v danom výkonnostnom rade.

Vlastnosti

- Možnosť programovania prostredníctvom štandardného digitálneho rozhrania (DALI) a ovládania prostredníctvom protokolu DALI
- Obsahuje niekoľko možností ovládania (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konštantný svetelný tok, nastaviteľný svetelný tok)
- Najdlhšia životnosť elektronických predradníkov: 80.000 hodín s minimálnou mierou prežitia 90 % pri $T_c = 80^\circ\text{C}$
- Ochrana voči zásahu bleskom 10 kV/5 kA
- Presná stabilizácia napájania výbojky 95 – 97 % v širokom rozsahu napájacieho napätia 180 – 300 V

DynaVision Programmable Xtreme pre CPO

Aplikácie

- Cestné osvetlenie
- Rezidenčné osvetlenie
- Architekturné mestské osvetlenie

Versions



GPPR IDVLSCPO 0002




GPPR_IDVLSCPO_0001-Product photo



GPPR_IDVLSCPO_0006-Product photo

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm



DynaVision Programmable Xtreme pre CPO

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Vstupné napätie	208-240-277 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz

Mechanické časti a teleso

Teleso	Q
--------	---

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
24149200	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	11
66914200	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	11

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
24151500	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	5

