



Xtreme-driftdon för maximal energibesparing

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för CPO-lampor. Ger lägre energikostnader tack vare inbyggda styrsystem medan livslängden på 80 000 timmar och det inbyggda åskskyddet sänker underhållskostnaderna. Den programmerbara serien DynaVision är den perfekta basen för all typ av belysningshantering.

Fördelar

- Möjliggör tvåvägskommunikation med belysningsnätverket (via DALI)
- Minimerar underhållskostnaden tack vare Xtremes långa livslängd på 80 000 timmar och det inbyggda åskskyddet
- Driftdonet och CPO-lampan ger branschens mest effektiva system för vitt ljus i sitt effektområde

Funktioner

- Kan programmeras med digitalt standardgränssnitt (DALI) och styrs med DALI-protokollet
- Innehåller flera regleringsalternativ (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konstant ljusflöde, justerbart ljusflöde)
- Längsta livslängden för elektroniskt driftdon: 80 000 timmar vid $T_c = 80\text{ °C}$
- Xtreme-åskskydd 10 kV/5 kA
- Korrekt spänningsstabilisering på 95–97% vid nätspänning på 180–300 V

Användning

- Vägbelysning
- Belysning i bostadsområden
- Dekorativ utomhusbelysning

DynaVision Programmable Xtreme for CPO


Versions



GPPR_IDVLSCPO_0001-Product photo

GPPR_IDVLSCPO_0006-Product photo

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingångsspänning	208–240–277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700675166	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5
913700675266	HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	5

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700685766	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	11

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med	
		automatsäkring (16 A, typ B)	
		(nom)	
913700685966	HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	5	
913700692866	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	11	

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med	
		automatsäkring (16 A, typ B)	
		(nom)	
913700685866	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	5	

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913700675166	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	C1
913700675266	HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	C1
913700685766	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	Q

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913700685966	HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	Q
913700692866	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	Q
913700685866	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	Q

