



Napájače Xtreme na maximálnu úsporu energie

DynaVision Programmable Xtreme pre SON

Mimoriadne spoľahlivé a flexibilné elektronické napájače pre svetelné zdroje SON. Navrhnuté na úsporu energie prostredníctvom integrovaného ovládania a na zníženie nákladov na údržbu vďaka životnosti 80 000 hodín a integrovanej ochrane pred bleskom. Rad produktov DynaVision Programmable je dokonalým základom pre akékoľvek riešenie riadenia osvetlenia.

Výhody

- Umožňuje obojsmernú komunikáciu s sieťou osvetlenia (prostredníctvom rozhrania DALI)
- Úspora energie až 40 % vďaka integrovaným možnostiam stmievania a veľmi vysokej účinnosti napájača
- Minimalizuje náklady na údržbu vďaka veľmi dlhej životnosti 80 000 hodín a integrovanej ochrane pred bleskom

Vlastnosti


- Možnosť programovania prostredníctvom štandardného digitálneho rozhrania (DALI) a ovládania prostredníctvom protokolu DALI
- Zahŕňa niekoľko možností ovládania (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konštantný svetelný tok, nastaviteľný svetelný tok)
- Mimoriadne dlhá životnosť 80 000 hodín s minimálne 90-percentnou mierou prežitia pri teplote krytu 80 °C
- Najvyšší stupeň ochrany pred bleskom 10 kV/5 kA
- Presná stabilizácia napájania svetelného zdroja 95 % – 97 % v širokom rozsahu napájacieho napätia 180 V – 300 V

DynaVision Programmable Xtreme pre SON

Aplikácie

- Osvetlenie ciest a diaľnic
- Osvetlenie obytných štvrtí
- Skrášlenie mesta

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Vstupné napätie	208-240-277 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz

Mechanické časti a teleso

Teleso	Q
--------	---

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
66924100	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	11
66926500	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	11

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
66928900	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	5
66930200	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	5

