



Xtreme-driftdon för maximala energibesparingar

DynaVision Programmable Xtreme for SON

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för SON-ljuskällor, med inbyggt styrsystem för energibesparingar, lång livslängd på 80 000 timmar samt inbyggt åskskydd. De programmerbara produkterna i DynaVision-serien är den perfekta grunden för all typ av ljushantering.

Fördelar

- Möjliggör tvåvägskommunikation med ljussystemet (via DALI)
- Energibesparingar på upp till 40 % tack vare inbyggda dimringsalternativ och mycket hög driftdonseffektivitet
- Inbyggt åskskydd och 80 000 timmars livslängd för minimala underhållskostnader

Funktioner


- Kan programmeras med digitalt standardgränssnitt (DALI) och styras med DALI-protokollet
- Välj bland olika styrningsalternativ (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konstant ljusflöde, justerbart ljusflöde)
- Oerhört lång livslängd på 80 000 timmar med minst 90 % hela lampor vid $T_c = 80^\circ\text{C}$
- Xtreme-åskskydd 10 kV/5 kA
- Korrekt spänningsstabilisering på 95–97 % vid nätspänning på 180–300 V

Användning

- Väg/motorvägsbelysning
- Belysning i bostadsområden
- Dekorativ stadsbelysning


DynaVision Programmable Xtreme for SON

Versions



GPPR_IDVLSPO_0005-Product photo

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm
SON C2 208-277V						

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
SON Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 150	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
SON Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 50 SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 70 SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
Q 208-277V						

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
SON C1 208-277V						
HID-DV PROG Xt 150 SON	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
C1 208-277V						
HID-DV PROG Xt 70 SON	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
C1 208-277V						

DynaVision Programmable Xtreme for SON

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingångsspänning	208–240–277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700678666	HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	11
913700678766	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	5
913700678866	HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	5
913700676766	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	11

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700693366	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	11
913700693466	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	11
913700693566	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	5
913700693666	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	5

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913700678666	HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	C1
913700678766	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	C1
913700678866	HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	C1
913700676766	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	C2

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913700693366	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	Q
913700693466	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	Q
913700693566	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	Q
913700693666	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	Q

