



Klasický vzhled a dojem

Classic LED Lamps

Mléčné klasické žárovky LED v provedení napodobujícím staré žárovky vyzařují krásné dekorativní teple bílé světlo a současně zajišťují úsporu kolem 90 % nákladů na energii. Dobře známé tvary mléčných klasických LED žárovek se dokonale hodí do vašich stávajících svítidel.

Výhody

- Přibližně 90% úspora energie
- Velmi dlouhá životnost prodlužuje interval výměny
- Snadná náhrada klasických světelných zdrojů

Vlastnosti

- Čistý a elegantní klasický design a tvar
- Dokonalé řešení a vysoce kvalitní povrchová úprava
- Vynikající barevné podání (CRI > 80) je zárukou živých barev
- Šetrná k životnímu prostředí: neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné látky
- Plné světlo v okamžiku: žárovky LED značky Philips poskytují maximální úroveň jasů okamžitě po zapnutí

Aplikace

- Domácí použití
- Pohostinství: restaurace a hotely

Classic LED Lamps

Versions




7 W (60 W) E27 Warm white Bulb - RFT



4.5W (40W) E27 cap Warm white Bulb - RFT

Rozměrové výkresy



Product	D	C
4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	60 mm	110 mm
7W (60W), Patice E27, Teplá bílá, Nestmívatelná, Žárovka	60 mm	110 mm

Classic LED Lamps

Obecné informace

Patice krytky	E27
Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h
Cyklus zapnutí	30 000
Nominální životnost	15 000 h

Světelně technické

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Index podání barev (CRI)	80
Kód barvy	827
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické

Vstupní frekvence	50 Hz
Frekvence sítě	50 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	50 °C
---------------------------	-------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	A60

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	806 lm
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	470 lm


Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	7 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	4,5 W

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	7 kWh
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	5 kWh



Classic LED Lamps

