



Klassiskt utseende och känsla

Classic frosted LED Lamps

De frostade, klassiska LED-lamporna med en klassisk design ger ett vackert, dekorativt varmvitt ljus och en energibesparing på runt 90 %. Lampornas bekanta former passar perfekt i dina befintliga armaturer.

Fördelar

- Energibesparingar på runt 90 %
- Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten
- Enkelt alternativ till klassiska, traditionella lampor

Funktioner

- Ren och elegant design och form
- Perfekt passform och ytbehandling av hög kvalitet
- Hög färgåtergivning (CRI > 80) för intensiva färger
- Miljövänlig: innehåller inget kvicksilver eller andra farliga ämnen
- Tänds direkt: Philips LED-glödlampor ger full ljusstyrka direkt när de tänds

Användning

- Hemanvändning
- Hotell och restauranger

Classic frosted LED Lamps

Versions




7 W (60 W) E27 Warm white Bulb - RFT



4.5W (40W) E27 cap Warm white Bulb - RFT

Måttskiss



Product	D	C
4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	60 mm	110 mm
7 W (60 W) E27 varmvit, ej dimbar	60 mm	110 mm

Classic frosted LED Lamps

Allmän information

Sockel	E27
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Driftcykel	30 000
Nominell livslängd	15 000 h

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Färgåtergivningsindex	80
Färgkod	827
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50 Hz
Line Frequency	50 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s

Temperatur

T-Case max. (nom)	50 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60

Ljusteknik



Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
929001243082	7 W (60 W) E27 varmvit, ej dimbar	806 lm
929001242982	4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	470 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929001243082	7 W (60 W) E27 varmvit, ej dimbar	7 W
929001242982	4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	4,5 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
929001243082	7 W (60 W) E27 varmvit, ej dimbar	7 kWh
929001242982	4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	5 kWh



Classic frosted LED Lamps

