




# HID-GreenVision – den elektroniske løsninger til vækstlysanvendelse

## HID-GreenVision GP-SON

Fuld elektronisk driver til GP-SON 600/1000 W-lyskilder

### Fordele

- Fleksibel indbygning (PCB-indbygningsbeslag, optimal varmfordeling)
- Lavt energiforbrug
- Stort antal enheder på en MCB (sikring)

### Funktioner


- Meget effektiv: >95 %
- Startstrømbegrænser
- Lang levetid på 30.000 timer med 90 % holdbarhed ved kappetemperaturlevetid
- Fås også med DALI-grænseflade
- Nøjagtig strømstabilisering på +/- 3 % over et bredt interval af netspænding

### Anvendelsesområder

- Armaturer til assimileringbelysning (drivhuse/markområder)

# HID-GreenVision GP-SON

## Målskitse



| Product                        | C1    | A1     | B1     |
|--------------------------------|-------|--------|--------|
| HID-GV III 1000W/P GP-SON 400V | 58 mm | 181 mm | 150 mm |
| HID-GV III 600W/P GP-SON 400V  | 58 mm | 181 mm | 150 mm |

## Oplysninger om produktet



HID-GV III GP-SON

